



## FLEXIMARK® Flexiprint FCC

FLEXIMARK® FLEXIPRINT FCC são marcadores com marcação customizada para o enrolamento de condutores monopolares e cabos de fibra ótica para uma instalação rápida e simples.



Boa resistência química



Livre de halogênio



Tempo de montagem



Resistente a UV

### Vantagens

Etiquetas impressas personalizadas em todos os tamanhos  
Fácil instalação  
Good UV resistance

### Âmbitos de aplicação

For single core marking  
Identificação antes da montagem  
Marcação de cabos de fibra ótica

### Observação

Os marcadores serão entregues com o texto desejado (serviço de impressão está incluso no preço)

Versão normal: Até máx. 7 caracteres versão L (p. ex. LF1L): Até máx. 15 caracteres

Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made

Column A: Row 1 content

Column B: Row 2 content

Column B or C: Number of markers with corresponding text

Print jobs template: [www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html](http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html)

### Escopo de fornecimento

1 PU= 1 marcador, não existe quantidade mínima para encomenda

Última atualização (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Flexiprint FCC

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001288 Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Cor de fornecimento:	Branco Also available in yellow, green, blue and red
Material:	Poliéster livre de halogênio Espessura: 0,175 mm
Faixa de temperatura:	-40°C até +125°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

**FLEXIMARK® Flexiprint FCC**

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Para mm <sup>2</sup>	Marcador/VPE
83251100	FLEXIMARK® Flexiprint F0 YE FCC	amarelo	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251110	FLEXIMARK® Flexiprint F1 YE FCC	amarelo	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251160	FLEXIMARK® Flexiprint F1L YE FCC	amarelo	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	1
83251120	FLEXIMARK® Flexiprint F1B YE FCC	amarelo	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251170	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL YE FCC	amarelo	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	1
83251130	FLEXIMARK® Flexiprint F2 YE FCC	amarelo	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251140	FLEXIMARK® Flexiprint F3 YE FCC	amarelo	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1
83251101	FLEXIMARK® Flexiprint F0 WH FCC	branco	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251111	FLEXIMARK® Flexiprint F1 WH FCC	branco	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251161	FLEXIMARK® Flexiprint F1L WH FCC	branco	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	1
83251121	FLEXIMARK® Flexiprint F1B WH FCC	branco	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251171	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL WH FCC	branco	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	1
83251131	FLEXIMARK® Flexiprint F2 WH FCC	branco	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251141	FLEXIMARK® Flexiprint F3 WH FCC	branco	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1

Última atualização (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® Flexiprint FCC**

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Para mm <sup>2</sup>	Marcador/VPE
83251102	FLEXIMARK® Flexiprint F0 GN FCC	verde	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251112	FLEXIMARK® Flexiprint F1 GN FCC	verde	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251162	FLEXIMARK® Flexiprint F1L GN FCC	verde	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	1
83251122	FLEXIMARK® Flexiprint F1B GN FCC	verde	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251172	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL GN FCC	verde	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	1
83251132	FLEXIMARK® Flexiprint F2 GN FCC	verde	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251142	FLEXIMARK® Flexiprint F3 GN FCC	verde	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1
83251103	FLEXIMARK® Flexiprint F0 BU FCC	azul	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251113	FLEXIMARK® Flexiprint F1 BU FCC	azul	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251163	FLEXIMARK® Flexiprint F1L BU FCC	azul	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	1
83251123	FLEXIMARK® Flexiprint F1B BU FCC	azul	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251173	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL BU FCC	azul	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	1
83251133	FLEXIMARK® Flexiprint F2 BU FCC	azul	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251143	FLEXIMARK® Flexiprint F3 BU FCC	azul	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1

Última atualização (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® Flexiprint FCC**

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Para mm <sup>2</sup>	Marcador/VPE
83251104	FLEXIMARK® Flexiprint F0 RD FCC	vermelho	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251114	FLEXIMARK® Flexiprint F1 RD FCC	vermelho	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251164	FLEXIMARK® Flexiprint F1L RD FCC	vermelho	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	1
83251124	FLEXIMARK® Flexiprint F1B RD FCC	vermelho	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251174	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL RD FCC	vermelho	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	1
83251134	FLEXIMARK® Flexiprint F2 RD FCC	vermelho	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251144	FLEXIMARK® Flexiprint F3 RD FCC	vermelho	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1

Última atualização (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16