

Conector POF F-SMA (friso ou colagem), com porca serrilhada

Acessório para o cabo de fibra sintética, conector do tipo FSMA e ST(BFOC)

Conector POF F-SMA e ST(BFOC) para tipos e dimensões de cabo diferentes, para crimpagem ou aperto

Info

Conectores FSMA e ST(BFOC) para montagem de cabo POF



Vantagens

Como versão de crimpagem ou de terminal para fácil montagem

Características do produto

Conector FSMA e ST(BFOC)
com porca serrilhada ou
porca hexagonal para crimpagem,
colagem ou fixação simples
Adequado para POF de 2,2 mm
Disponível para diâmetros de cabo diferentes
(2,2 mm e 6,0 mm)
Conector com proteção contra dobras e capa anti poeira
Cor da proteção contra dobras:
preto e vermelho

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001122

ETIM 5.0 Class-Description: Fibre optic connector

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001122

Descrição da classe ETIM 6.0: Conector de fibra óptica

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Conector POF F-SMA (friso ou colagem), com porca serrilhada

Código do Produto	Descrição do Produto
Conector FSMA com porca serrilhada para crimpagem	
29135099	Conector POF de crimpagem FSMA 2.2 /4PC
29135098	Conector POF de crimpagem FSMA 2.2 /50PC
29137099	Conector POF de crimpagem FSMA 6.0 /4PC
29137098	Conector POF de crimpagem FSMA 6.0 /50PC
Conector FSMA com porca sextavada para crimpagem	
29135089	Conector POF de crimpagem FSMA Hex 2.2 /4PC
29135088	Conector POF de crimpagem FSMA Hex 2.2 /50PC
29132089	Conector POF de crimpagem FSMA Hex 6.0 /4PC
29132088	Conector POF de crimpagem FSMA Hex 6.0 /50PC
Conectores FSMA com porca serrilhada para fixação	
29130099	Conector POF de aperto FSMA 2.2 /4PC
29130098	Conector POF de aperto FSMA 2.2 /50PC
Conectores FSMA com porca hexagonal para fixação	
29130089	Conector POF de aperto FSMA Hex 2.2 /4PC
29130088	Conector POF de aperto FSMA Hex 2.2 /50PC
Conector para crimpagem ST(BFOC)	
29125099	Conector POF de crimpagem ST(BFOC) 2.2 /4PC
29125098	Conector POF de crimpagem ST(BFOC) 2.2 /50PC
Conectores ST(BFOC) para fixação	
29120099	Conector POF de aperto ST(BFOC) 2.2 /4PC
29120098	Conector POF de aperto ST(BFOC) 2.2 /50PC

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16