

EPIC® POWERLOCK Contatos de parafuso

Contatos, ferramentas, acessórios para conectores circulares

Contatos de parafuso de 400 A EPIC® POWERLOCK de 50 mm² até 120 mm²

Info

Parafuso máx. 400 A

Não inserir com conector de aperto (660A)

Made in Europe



Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Classe-ID ETIM 5.0: EC000796

Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000796

Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**EPIC® POWERLOCK Contatos de parafuso**

Código do Produto	Descrição do Produto	Versão	Para o tipo	Emb.
44420241	POWERLOCK SP M12	Dreno, rosca M12 para talões de cabo	para o tipo A1	1
Fonte - para tipo A6 S				
44420242	POWERLOCK QP M12	Fonte de contato tipo lamela, rosca M12 para talão do cabo	para o tipo A6	1
Fonte - para tipo D6 S				
44420232	POWERLOCK SS 120	120 mm ²	para o tipo F6	1
Fonte - para tipo D6 S				
44420237	POWERLOCK QS 120	120 mm ²	para o tipo D6	1

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK Contatos de parafuso

