EPIC® POWERLOCK D6 C

Conector circular monopolar para distribuição móvel de energia e para motores e geradores elétricos

Fonte de 660 A para conector de cabo EPIC®POWERLOCK para conexão crimpada até 240 mm²

Info
Made in Europe

- Escala de aperto mais ampla
- Excelente alívio de tensão
- Robusto
- Segurança
- A prova d'água

Vantagens

Robusto face a influências mecânicas em ambientes rigorosos
Conectores em cores harmonizadas de acordo com as normas europeias
cada cor tem um código diferente para prevenir a plugagem incorreta

Âmbitos de aplicação

Para instalações de energias renováveis, p.ex. turbinas eólicas
Para a distribuição de energia móvel e estacionária
Para a ligação de motores, transformadores e geradores
Tecnologia de luz e som

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK D6 C

Características do produto

Conector reto com rosca M40
SKINTOP® ST-M 40 ou STR-M 40 devem ser encomendados em separado
Fixação do contato pelo pino de retenção do contato, cada pino pode ser usado somente uma vez
Carcaça sem contato, pedir o contato em separado

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000437 Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais
Tensão nominal em V:	1000 V
Tensão nominal de impulso:	8 kV
Corrente nominal em A:	Crimpagem máx. 660 A
Pollution degree:	3
Contatos:	Terminal de crimpagem: Cobre, banhado a prata
Números de contatos:	1
Terminação do cabo:	Terminal de crimpagem: 35 - 240 mm^2
Material:	Carcaça: PBT Pino de retenção do contato: PA
Tipo de proteção:	IP 67 (máximo alcance, depende do prensa-cabos utilizado) IP 20 (não acoplado)
Ciclos de operação mecânica:	500
Testado pela VDE:	Nº de registro VDE D42
Faixa de temperatura:	-25 °C até +125 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWERLOCK D6 C

Código do Produto	Descrição do artigo	M	Disposição dos pinos	Peça/emb.
44420216	POWERLOCK D6 PE/GN	40	PE, verde	1
44420217	POWERLOCK D6 N/BL	40	N, azul	1
44420218	POWERLOCK D6 L1/BN	40	L1, marrom	1
44420219	POWERLOCK D6 L2/BK	40	L2, preto	1
44420220	POWERLOCK D6 L3/GY	40	L3, cinza	1
Para aplicações de corrente contínua em conjunto com L2/preto				
44420319	POWERLOCK D6 L1/RD	40	L1, vermelho	1

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWERLOCK D6 C

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK D6 C

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.