

EPIC® H-D 40 usinados

Insertos multipolares para contato de crimpar usinado

O inserto do conector possui 40 contatos usinados e é a opção ideal para todas as aplicações que exigem uma grande quantidade de contatos.

Info

Para contatos usinados para processamento rápido com a ferramenta de crimpagem Made in Europe







Engenharia de máquinas e instalações



Necessidade de espaço



Robusto

Vantagens

Insertos da série de conectores H-D são projetados para aplicações que exigem um elevado número de contatos.

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial Tecnologia de luz e som

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Class-ID ETIM 5.0: EC000438

Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para

conectores industriais

Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC000438

Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para

conectores industriais

Última atualização (24.04.2024) ©2024 Lapp Group - all rights reserved. Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente. PN 0456 / 02_03.16





EPIC® H-D 40 usinados

Tensão nominal em V: IEC: 250 V

UL: 250 V

Tensão nominal de impulso: 2,5 kV

Corrente nominal em A: IEC: 10 A

UL: 10 A

Pollution degree:

Resistência de contato: < 2 mOhm

Contatos: Liga de cobre banhado a ouro/prata rígida

Números de contatos: 40 + PE

Terminação do cabo: Terminal de crimpagem: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de operação mecânica: 100

Certificações: Testado conforme UL:

Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura: -40 ° C a +100 ° C, temporário até +125 ° C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® H-D 40 usinados

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	3	Número de contatos operacionais	Peça/emb.
11265200	H-D 40 SCM	Macho	usinado	1 - 40	10
11266200	H-D 40 BCM	Fêmea	usinado	1 - 40	10