


## Dies for system 1311 and 1300

Mordente de prensar para alicate de crimpagem hidráulico V 1311 e alicate de crimpagem operado a bateria PVX 1300

### Info

NOVO: tecnologia de crimpagem DUAL de dois níveis (primeiro, compressão hexagonal, em seguida, prensagem por mandril adicional)



### Âmbitos de aplicação

Mordente de prensar para V 1311 e PVX 1300 para compressão de talões de conduítes (KRT/KRF) e juntas de contato (KST/KSF)

### Escopo de fornecimento

Pressing dies are delivered in pairs

No die holders are required for type "13DB" or "13B" crimping dies. Die holders must be ordered separately for type "B" crimping dies.

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001282

Descrição da classe ETIM 5.0: Inserto para ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001282

Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto para ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

### Observação

Composição dos componentes: especificar, em primeiro lugar, as matrizes para prensagem. Atenção que nem todas as matrizes para prensagem necessitam de suportes (conforme a seção cruzada do talão de cabos em tubo a prensar)

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**Dies for system 1311 and 1300**

Código do Produto	Descrição do Produto	Para KRT/KST mm <sup>2</sup>	Para KRF/KSF mm <sup>2</sup>	Emb.
<b>Mordente de prensar DUAL</b>				
61795982	13DB8	-	10	1
61795983	13DB9	-	16	1
61795984	13DB11	-	25	1
61813899	13DB13	-	35	1
61795952	13DB14,5	-	50	1
61795985	13DB17	-	70	1
61813874	13DB20	-	95	1
61813871	13DB22	-	120	1
61795986	13DB25	-	150	1
61813873	13DB27	-	185	1
61795987	13DB30	-	240	1
61795988	13DB32	-	300	1
<b>Mordente de prensar hexagonal</b>				
61795950	B7	10	-	1
61795951	B8	-	10	1
61795960	B8,5	16	-	1
61795970	B9	-	16	1
61795971	B10	25	-	1
61795972	B11	-	25	1
61795980	B12	35	-	1
61795981	B13	-	35	1
61795990	B14	50	-	1
61795991	B14,5	-	50	1
61796000	B16	70	-	1
61796001	B17	-	70	1
61796010	B18	95	-	1
61796020	B19	120	-	1
61796021	B20	-	95	1
61796030	B22	150	120	1
61796031	B24	185	-	1
61796032	B25	-	150	1
61796043	13B26	240	-	1
61796047	13B27	-	185	1
61796044	13B30	300	240	1

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16



## Dies for system 1311 and 1300

Código do Produto	Descrição do Produto	Para KRT/KST mm <sup>2</sup>	Para KRF/KSF mm <sup>2</sup>	Emb.
61796045	13B32	400	300	1
61796046	13B38	-	400	1

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16