

KWB 4099 alicate de crimpar

KWB 4099: Alicate de rimpagem para terminais não isolados de 4,0-10,0 mm², Perfil da crimpagem: formato W, design ergonômico



Segurança

Vantagens

Moldes de prensagem claramente marcados
Função de bloqueio para uma pressão sem falhas
Os punhos se adaptam tanto a mãos grandes como pequenas
O mecanismo exclusivo reduz a força manual de 450 N para 250 N
Testado para 80 000 pressões no mín.

Âmbitos de aplicação

A ferramenta Miniforce para conexões não isoladas de 4 - 10 mm²
Para talões de cabo sem isolamento, outros conectores e talões de cabo tubulares KR

Características do produto

Liberação de emergência caso o processo de prensagem tenha de ser interrompido

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000168

Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Geral:

Pressão de crimpagem reajustável

Observação:

Perfil de crimpagem: prensagem em W

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16



KWB 4099 alicate de crimpar

Código do Produto	Descrição do Produto	Para mm²	Peso kg	Comprimento (mm)	Peça/emb.
61722130	KWB 4099	4 - 10	0,5	220	1