EPIC® H-A 10 AD-LB

Estes conectores convencem sobretudo a forma compacta da carcaça

A carcaça de metal compacta e robusta com uma alavanca longitudinal pode, por exemplo, ser utilizada em laboratórios de eletrônica.

Info
Tampa de metal com dobradiça resistente
Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



Engenharia de máquinas e instalações

Resistência mecânica

Robusto

A prova d'água

Vantagens
Estreito e economizador de espaço para espaços apertados

Âmbitos de aplicação
Construção de aparelhos e máquinas
Engenharia de controle
Laboratório eletrônico

Características do produto
H-A case: Wall base
1 alavanca individual
Base para montagem em superfície com 1 ou 2 entradas de cabos

Última atualização (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 10 AD-LB

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000437 Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais
Material:	Carcaça: liga de alumínio cinza Alavanca: aço galvanizado Vedação: NBR
Tipo de proteção:	IP 65 (bloqueado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)
Testado pela VDE:	Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437 Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40 °C a +100 °C, temporário até +125 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 10 AD-LB

Código do Produto	Descrição do artigo	M	Peça/emb.
Carcaça H-A: base para montagem em painel tampa de proteção, alavanca individual)			
70444000	H-A 10 AD-LB	AG	5

Última atualização (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.