

Insertos de crimpagem para sistemas PEW 12

Crimping inserts for PEW 12 for pressing end sleeves, insulated and uninsulated connectors und screen connectors



Vantagens

Product code is engraved on the upper and on the lower part of the die set
Inserts are easily changeable

Observação

High flexibility: Interchangeable inserts that fit into either the PEW 12 / PEW 12S manual crimping tool, the E-PEW 12 electric crimping tool or the CM 25-1 crimping machine (compatibility see datasheet)

Escopo de fornecimento

Crimping dies are delivered without tool

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001282

Descrição da classe ETIM 5.0: Inserto para ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001282

Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto para ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Insertos de crimpagem para sistemas PEW 12

Código do Produto	Descrição do Produto	Adequado para	Área de prensagem mm ²	Dimensão de crimpagem mm	Ø luvas para crimpagem mm	Perfil de crimpagem	Ø da tela mm	Peça/emb.
61813802	PEW 12.090	-	0,25 - 6	-	-	Prensagem trapezoidal	-	1
61813803	PEW 12.091	-	10,0 - 25,0	-	-	Prensagem em W	-	1
61813993	PEW 12.331	-	35,0 - 50,0	-	-	Prensagem em W	-	1
61813911	PEW 12S.093	-	70	-	-	Prensagem em W	-	1
61813912	PEW 12S.094	-	95	-	-	Prensagem em W	-	1
61813913	PEW 12.090-6	-	-	-	-	Prensagem trapezoidal	-	1
61815642	PEW 12.097	-	-	-	-	Prensagem em W	-	1
61813914	PEW 12.064	-	-	-	-	versão de crimpagem cônica ISO	-	1
61813812	PEW 12.060	-	0,5 - 6,0	-	-	versão de crimpagem cônica ISO	-	1
61813916	PEW 12.1071	-	0,5 - 10	-	-	Prensagem em W	-	1
61813862	PEW 12.033	-	16 - 25	-	-	Prensagem por mandril	-	1
61814600	PEW 12.045	conectores de painel sem isolamento 2,8+4,8	0,1-2,5	-	-	Prensagem por rolos	-	1
61814601	PEW 12.045 Locator	conectores de painel sem isolamento 2,8+4,8	0,1-2,5	-	-	-	-	1
61813991	PEW 12.838	-	-	-	-	Prensagem por rolos	-	1
61813992	PEW 12.838 Locator	-	0,75 - 1,5	-	-	-	-	1
61813808	PEW 12.050	conectores de painel sem isolamento 4,8+6,3	0,5 - 6,0	-	-	Prensagem por rolos	-	1
61813890	PEW 12.050 Locator	conectores de painel sem isolamento 4,8+6,3	0,5 - 6,0	-	-	-	-	-
61813809	PEW 12.050-014 Locator	-	1 - 2,5	-	-	-	-	1
61815645	PEW 12.465	-	1 - 2,5	-	-	Prensagem por rolos	-	1
61815646	PEW 12.465 Locator	-	-	-	-	-	-	1

Insertos de crimpagem para sistemas PEW 12

Código do Produto	Descrição do Produto	Adequado para	Área de prensagem mm ²	Dimensão de crimpagem mm	Ø luvas para crimpagem mm	Perfil de crimpagem	Ø da tela mm	Peça/emb.
61815643	PEW 12.751	-	-	-	-	Prensagem por rolos	-	1
61815644	PEW 12.751 Locator	-	-	-	-	-	-	1
61815647	PEW 12 Universal positioning aid	-	-	-	-	-	-	1
One piece screen connectors RSK (suitable for PEW 12 tool)								
61815635	PEW 12.1448/101 A	RSK 5101	-	-	-	-	1.27 - 1.79	1
61815636	PEW 12.1449/101 B	RSK 5101	-	-	-	-	1.8 - 2.28	1
61815637	PEW 12.1450/201 C	RSK 5201	-	-	-	-	2.29 - 2.55	1
61815638	PEW 12.1341/201 D	RSK 5201	-	-	-	-	2.56 - 3.0	1
61815639	PEW 12.1451/201 E	RSK 5201	-	-	-	-	3.01 - 3.34	1
61815640	PEW 12.1452/201 F	RSK 5201	-	-	-	-	3.35 - 3.65	1
61815641	PEW 12.1453/301 G	RSK 5301	-	-	-	-	3.66 - 4.13	1
61813869	PEW 12.374/301 H	RSK 5301	-	-	-	-	4.14 - 4.71	1
61813868	PEW 12.373/301 J	RSK 5301	-	-	-	-	4.72 - 5.12	1
61813864	PEW 12.599/401 K	RSK 5401	-	-	-	-	5.13 - 5.86	1
61813865	PEW 12.375/401 L	RSK 5401	-	-	-	-	5.87 - 6.36	1
61813866	PEW 12.354/401 M	RSK 5401	-	-	-	-	6.37 - 7.0	1
61813867	PEW 12.619/401 N	RSK 5401	-	-	-	-	7.01 - 7.62	1
Two-part screen connectors SHIELD-KON® (suitable for PEW 12 tool)								
61813881	PEW 12.1425 SK	GSC 101 / 128 / 149 / 156 / 175	-	-	-	Prensagem hexagonal	-	1
61813882	PEW 12.1426 SK	GSC 187 / 194 / 199 / 205 / 219 / 225 / 232	-	-	-	Prensagem hexagonal	-	1
61813883	PEW 12.1427 SK	GSC 261 / 275 / 281 / 287 / 297	-	-	-	Prensagem hexagonal	-	1
61813884	PEW 12.1428 SK	GSC 312 / 327 / 348	-	-	-	Prensagem hexagonal	-	1
61813885	PEW 12.1429 SK	GSC 359 / 375	-	-	-	Prensagem hexagonal	-	1

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Insertos de crimpagem para sistemas PEW 12

Código do Produto	Descrição do Produto	Adequado para	Área de prensagem mm ²	Dimensão de crimpagem mm	Ø luvas para crimpagem mm	Perfil de crimpagem	Ø da tela mm	Peça/emb.
61813886	PEW 12.1430 SK	GSC 405 / 415 / 425	-	-	-	Prensagem hexagonal	-	1
61813887	PEW 12S.1440 SK	GSC 460 / 500	-	-	-	Prensagem hexagonal	-	1
Coax connectors (suitable for PEW 12 tool)								
61813813	PEW 12.100	-	-	5,4/6,48/1,72	6,4/7,6/2,1	Prensagem hexagonal	-	1
61813814	PEW 12.110	-	RG 174, 58	5,4/4,52/1,72	6,4/5,4/2,1	Prensagem hexagonal	-	1
61813827	PEW 12.111	-	-	8,23/6,48/1,72/1,07	9,4/7,6/2,1/1,3	Prensagem hexagonal	-	1
61813816	PEW 12.114	-	-	10,9/2,54	12,0/3,0	Prensagem hexagonal	-	1
61813818	PEW 12.119	-	-	1,75/9,73	2,1/10,7	Prensagem hexagonal	-	1
61813852	PEW 12.158	-	-	7,0/8,4/8,1	7,7/9,5/9,5	Prensagem hexagonal	-	1
61813853	PEW 12.159	-	-	3,25/4,52/5,4/1,72/1,07/0,72	3,9/5,4/6,4/2,1/1,3/0,95	Prensagem hexagonal	-	1
61813861	PEW 12.772	-	-	2,67/3,25/3,83	3,1/3,8/4,2	Prensagem hexagonal	-	1
Other connectors (suitable for PEW 12 tool)								
61813849	PEW 12.155	-	-	4,20/3,65/5,0	5,4/4,3/6,0	Prensagem hexagonal	-	1
61813825	PEW 12.031	-	1,5 - 10,0	-	-	Prensagem hexagonal	-	1
61813811	PEW 12.032	-	0,5 - 10	-	-	Prensagem por mandril	-	1
61813823	PEW 12.020	-	0,5 - 2,5	-	-	Prensagem por mandril	-	1
61813824	PEW 12.030	-	4,0 - 10,0	-	-	Prensagem em W	-	1
61813826	PEW 12.063	-	10,0 - 16,0	-	-	Prensagem por mandril	-	1
61813804	PEW 12.092	-	35,0 - 50,0	-	-	Prensagem em W	-	1
61814605	PEW 12.691	-	0,5 - 6,0	-	-	versão de crimpagem cônica ISO	-	1
61814606	PEW 12.742	-	0,5 - 2,5	-	-	Prensagem por rolos	-	1
61814607	PEW 12.745	-	1,25-6	-	-	Prensagem por	-	1

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

Insertos de crimpagem para sistemas PEW 12

Código do Produto	Descrição do Produto	Adequado para	Área de prensagem mm²	Dimensão de crimpagem mm	Ø luvas para crimpagem mm	Perfil de crimpagem	Ø da tela mm	Peça/emb.
						rolos		