

EPIC® H-A 10 TS


Estes conectores convencem sobretudo a forma compacta da carcaça

A carcaça de metal robusta é projetada para conectores retangulares e tem uma altura de montagem baixa, pinos para uma alavanca longitudinal e uma entrada de cabo lateral.

Info

Práticas nervuras para puxar confortavelmente o conector

Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

Vantagens

Estreito e economizador de espaço para espaços apertados

Âmbitos de aplicação

Construção de aparelhos e máquinas

Engenharia de controle

Laboratório eletrônico

Características do produto

Tampa, tipo baixo

Pinos para alavanca individual

Entrada lateral do cabo

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10 TS

Versões com colar

Dados técnicos

| | |
|-----------------------|---|
| Classificação ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais |
| Classificação ETIM 6: | ID da classe ETIM 6.0: EC000437 Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais |
| Material: | Carcaça: liga de alumínio cinza Alavanca: aço galvanizado Vedação: NBR |
| Tipo de proteção: | IP 65 (bloqueado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado) |
| Testado pela VDE: | Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437 Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770 |
| Faixa de temperatura: | -40°C a +100°C, temporário até +125°C |

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® H-A 10 TS

| Código do Produto | Descrição do artigo | M | PG | Colar | Peça/emb. |
|--|---------------------|----|----|-------|-----------|
| Carcaça H-A: tampa (entrada lateral, pinos para alavanca individual) | | | | | |
| 10445000 | H-A 10 TS 16 | - | 16 | sim | 5 |
| 10445500 | H-A 10 TS 21 | - | 21 | sim | 5 |
| 19445000 | H-A 10 TS M20 | 20 | - | sim | 5 |
| 19445500 | H-A 10 TS M25 | 25 | - | sim | 5 |

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16