


Terminal tubular KRFN

Terminal tubular KRFN com palma estreita para cabos classe 2 e 5



Vantagens

Can be installed through cable glands, allowing pre-assembly
Elevada segurança e capacidade de carga devido ao cobre eletrolítico de alta qualidade
Com furo de inspeção

Âmbitos de aplicação

Terminal tubular estreito para condutores em cobre trançado ou flexível
Adaptada para espaços estreitos

Referências às normas / Aprovações

Atende às exigências da EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 e VDE 0220:1 em combinação com a ferramenta recomendada

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001051

ETIM 5.0 Class-Description: Terminal olhal para condutores em cobre

Material:

Cobre eletrolítico estanhado

Faixa de temperatura:

Faixa em uso contínuo até +90°C

Temperatura de trabalho: 110°C, max. +140°C

Observação

* Produto comercial, nenhum produto Lapp

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Terminal tubular KRFN

Código do Produto	Descrição do Produto	Furo para parafuso Ø mm	Certificação UL	Comprimento (mm)	Matrizes para prensagem	d mm	W mm	Peça/emb.
61797400	KRFN 50/6	6	não	51	B 14,5	11	18	100
61797401	KRFN 50/8	8	não	51	B 14,5	11	18	100
61797402	KRFN 50/10	10	não	51	B 14,5	11	18	100
61797403	KRFN 70/6	6	não	56	B 14,5	13	20	50
61797404	KRFN 70/8	8	não	56	B 17	13	20	50
61797405	KRFN 70/10	10	não	56	B 17	13	20	50
61797406	KRFN 95/8	8	não	61	B 20	15	24	50
61797407	KRFN 95/10	10	não	62	B 20	15	24	50
61797408	KRFN 95/12	12	não	64	B 20	15	24	50
61797409	KRFN 120/8	8	não	65	B 22	17	26	25
61797410	KRFN 120/10	10	não	66	B 22	17	26	25
61797411	KRFN 120/12	12	não	68	B 22	17	26	25
61797412	KRFN 150/10	10	não	73	B 25/13 B 25	19	30	25
61797413	KRFN 150/12	12	não	75	B 25/13 B 25	19	30	25
61797414	KRFN 185/10	10	não	80	13 B 27	21	32	20
61797415	KRFN 185/12	12	não	82	13 B 27	21	32	20
61797417	KRFN 240/10	10	não	84	13 B 30	22,5	38	10
61797418	KRFN 240/12	12	não	84	13 B 30	22,5	38	10