

Cortador de catraca KNIPEX

Tesoura de catraca KNIPEX para condutores com um grande diâmetro externo, design ergonômico, fabricado na Alemanha

Info

Menos força exigida devido à transmissão muito elevada



Vantagens

Operação com uma mão através do princípio de catraca
Elevada ergonomia devido a punhos de vários componentes
Os punhos isolados permitem trabalhar sob tensão até 1000 V

Âmbitos de aplicação

Corta cabos de cobre e de alumínio
Não adequado para fiação de aço e cabos metálicos

Características do produto

Corte endurecido com esmerilhamento de precisão
A faca articulada pode ser destravada em qualquer posição de corte pressionando com o polegar

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000142 Descrição da classe ETIM 5.0: Tesoura corta-cabo
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000142 Descrição da classe ETIM 6.0: Tesoura corta-cabo
Certificações:	Isolado conforme CEI 60900, utilizável até 1000 V AC / 1500 V DC Testado pela VDE
Material:	Aço especial para ferramentas de qualidade especial, forjado, temperado a óleo

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Cortador de catraca KNIPEX

Código do Produto	Descrição do Produto	Diâmetro do cabo mm	Peso kg	Comprimento (mm)	Peça/emb.
62120524	Tesoura de roquete KSRI 525	32	0,652	250	-
62120525	Tesoura de roquete KSRI 628	52	0,835	280	-
Acessórios					
61813760	Spare blade KSRI 525	-	-	-	1
61813775	Spare blade KSRI 628	-	-	-	1

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16