

TY-RAP® Railway

The TY - RAP® Railway cable tie is a cable tie made of PA 6.6. It is halogen-free and therefore particularly suitable for use in public buildings, airports, hospitals, etc.. Due to the DIN EN 45545-2 HL2 certification an application in railroad traffic is possible.

Info

Cinta de cabo para aplicações em ferrovias

Hazard Level: HL 2



Trilho



Retardante de chama



Livre de halogênio

Vantagens

O design especial das abraçadeiras de cabo, garante resistência e segurança máxima mesmo nas aplicações mais extremas.

O nariz em aço garante uma ligação segura e durável

O travamento também é resistente a choques e vibrações

Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0

Âmbitos de aplicação

Metrô e trens

Nas áreas com exigências elevadas de estabilidade mecânica e química especial.

Sempre que a proteção de pessoas e bens materiais for prioritária

Instalações públicas

Características do produto

A lâmina de aço está fixa à cabeça da cinta e é feita de aço antimagnético e resistente a corrosão (tipo 316)

Referências às normas / Aprovações

DIN EN 45545-2

NFF 16-101: I3F1

Dados técnicos

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

TY-RAP® Railway

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Class-Description: Braçadeira de cabo
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000046 Descrição da classe ETIM 6.0: Cintas de cabos
Cor de fornecimento:	Cores naturais
Material:	Poliamida 6.6 livre de halogênio, sem silicone
Faixa de temperatura:	-40°C até +85°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

TY-RAP® Railway

Código do Produto	Descrição da peça	Certificação UL	Comprimento x Largura (mm)	Ø do feixe, mm	Capacidade de carga à tração em N	Emb.
61723330	TY 23 MFR RW	não	92.0 x 2.4	2.0 - 16.0	80.0	1000
61723331	TY 232 MFR RW	não	203.0 x 2.4	2.0 - 50.0	80.0	1000
61723332	TY 24 MFR RW	não	140.0 x 3.6	2.0 - 29.0	180.0	1000
61723333	TY 25 MFR RW	não	186.0 x 4.8	3.5 - 45.0	220.0	1000
61723334	TY 28 MFR RW	não	360.0 x 4.8	3.5 - 102.0	220.0	500
61723335	TY 27 MFR RW	não	340.0 x 7.0	6.0 - 90.0	540.0	100