EPIC® H-B 48 SDRL-LB

Carcaça de tipo H-B para 2 insertos.

A carcaça robusta e grande com 2 entradas de cabo, uma alavanca longitudinal e uma tampa termoplástica é ideal para a utilização na indústria de plástico.





Vantagens

A carcaça grande e robusta para dois insertos em um conector. Energia e dados em um conector
M40 housing extension on M50 with SKINTOP 53112083 possible (clamping range 27 - 35 mm)

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial
Indústria de plásticos

Características do produto

Base para montagem em superfície
1 alavanca individual
2 entradas de cabo
Tampa de proteção de plástico

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000437 Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais
Material:	Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza Alavanca: aço galvanizado Vedação: NBR
Tipo de proteção:	IP 65 (bloqueado)
Faixa de temperatura:	-40 °C a +100 °C, temporário até +125 °C

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 48 SDRL-LB

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 48 SDRL-LB

Código do Produto	Descrição do artigo	M	PG	Peça/emb.
Carcaça H-B: base para montagem em superfície (tampa de proteção, 2 entradas de cabo, alavanca individual)				
10168000	H-B 48 SDRL 29	-	29	1
10168100	H-B 48 SDRL 36	-	36	1
19168000	H-B 48 SDRL M32	32	-	1
19168100	H-B 48 SDRL M40	40	-	1

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.