

SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, metric multiple sealing inserts, prevents water and dust penetrating into unused bore holes





Tempo de montagem



Excelente alívio de tensão

Vantagens

Evita a entrada de fluidos e de sujeira nos furos não ocupados dos anéis de vedação múltiplos SKINTOP® DIX-M

Âmbitos de aplicação

For inserting into unoccupied holes of the SKINTOP® DIX-M multiple sealing inserts, to ensure protection class

Observação

Quando montado de modo profissional e apropriado, o tipo de proteção IP 68 poderá ser alcançado A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem

Dados técnicos

Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo

rosqueado

Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC000032

Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo

rosqueado

Cor de fornecimento:

Material:

Poliamida

Tipo de proteção:

IP 54

Faixa de temperatura: -30°C até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (26.04.2024) ©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-DV

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	PL_DYN_DURCHMESSER	Altura (mm)	Peça/emb.
SKINTOP® DIX-DV				
53100003	DIX-DV 3 x 9	3.0	9.0	100
53100004	DIX-DV 4 x 9	4.0	9.0	100
53100005	DIX-DV 5 x 11	5.0	11.0	100
53100055	DIX-DV 5,5 x 11	5.5	11.0	100
53100006	DIX-DV 6 x 14	6.0	14.0	100
53100007	DIX-DV 7 x 14	7.0	14.0	100
53100008	DIX-DV 8 x 14	8.0	14.0	100
53100009	DIX-DV 9 x 14	9.0	14.0	100