

SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, PG multiple sealing inserts, prevents humidity from seeping in, as protection of unused connection points



Segurança



Tempo de montagem

Vantagens

Impede que a umidade penetre dentro da carcaça

Âmbitos de aplicação

Estas vedações são inseridas no anel de vedação dos prensa-cabos SKINTOP®.

Preparação para a montagem

Proteção de pontos de conexão não usados

Observação

Quando montado de modo profissional e apropriado, o tipo de proteção IP 68 poderá ser alcançado

A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000032

Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Cor de fornecimento:

Preto

Material:

CR

Faixa de temperatura:

-30°C até +100°C

Última atualização (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DV

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINTOP® DV

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	Altura mm
SKINTOP® DV			
53800640	DV 7	7.0	6.5
53800641	DV 9	8.5	7.5
53800579	DV 11	10.5	8.5
53800583	DV 13,5	12.5	8.5
53800642	DV 16	14.5	9.0
53800643	DV 21	18.5	11.0

Última atualização (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16