

SKINMATIC® KB-M

SKINMATIC® KB-M, metric mounting tool for simultaneous core drilling and cutting of metric threads, especially for thin components



Âmbitos de aplicação

Para perfuração e corte em simultâneo de roscas métricas. Especialmente apropriado para componentes e chapas de parede fina.

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000945

Descrição de classe ETIM 5.0: Broca

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000945

Descrição da classe ETIM 6.0: Broca

Material:

HSSE

Observação

Não está sujeito à diretiva RoHS

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINMATIC® KB-M

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Comprimento da broca mm	Overall length C mm
SKINMATIC® KB-M			
61791274	M 12 x 1,5	30	130.0
61791275	M 16 x 1,5	35	150.0
61791276	M 20 x 1,5	40	165.0
61791277	M 25 x 1,5	45	185.0

Última atualização (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16