


SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH, nickel-plated brass cable gland with low resistance 360° screen contact, fast and simple assembling

Info

Inserto do cabo para aplicações em ferrovias

Hazard Level: HL 3



Trilho



Retardante de chama



Livre de halogênio



Segurança



Interferência de sinais

Vantagens

Livre de halogênio e retardante de chama

Otimizado, 360° de tela de contato de baixa resistência

Mais rápido do que qualquer outro sistema comparável

Máxima segurança de funcionamento

Liberdade máxima no ajuste do cabo

Âmbitos de aplicação

Metrô e trens

Sistemas de automação

Motores de grande potência

Inversor de frequência

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

Sistemas de condução e transporte

Referências às normas / Aprovações

DIN EN 45545-2 (HL3)

DIN EN 45545-3 (E30)

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423

Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

Para carcaças pintadas, anodizadas ou com pintura eletrostática, você poderá requisitar nossa contraporca SKINDICHT® SM-PE-M com ligação equipotencial à terra para um melhor contato

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000441

Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção:

Para dimensões de montagem e torques de aperto ver apêndice T21

Material:

Body: nickel plated brass

Insert: halogen-free polyamide acc. to UL 94 V0

EMC-brush: brass wire

Sealing: special elastomere

O-ring: special elastomere

Tipo de proteção:

IP 68 - 5 bar

Faixa de temperatura:

Dynamic: -25 °C up to +100 °C

Estático: -40 °C a +100 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	Ø mínimo acima do entrançado em mm	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
53112543	M 25 x 1,5	9 - 17	6	29	36.0	8	10
53112544	M 32 x 1,5	11 - 21	8	36	42.2	9	5
53112545	M 40 x 1,5	19 - 28	10	45	49.5	9	5
53112546	M 50 x 1,5	27 - 35	14	54	52.0	10	5
53112547	M 63 x 1,5	34 - 45	20	67	61.3	15	1