


SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL, brass cable gland with wide, variable clamping ranges, with long connection thread especially for thick walls



Boa resistência química



Resistência mecânica



Excelente alívio de tensão



Robusto



Resistente a temperatura



Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

Especial para paredes grossas
Máxima segurança de funcionamento
Escala de aperto ampla e variáveis
Excelente protetor da fiação

Âmbitos de aplicação

With long connection thread for applications involving a thicker wall
Nas áreas com exigências elevadas de estabilidade mecânica e química especial.
Indústria química
Tecnologias de medição, controle e regulação
Construção de aparelhos e máquinas

Projeto do produto

Última atualização (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-XL

Rosca de conexão PG de com acordo com DIN 40430

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000441

Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção:

Para dimensões de montagem e torques de aperto ver apêndice T21

Material:

Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR

Tipo de proteção:

IP 68 - 5 bar

Faixa de temperatura:

Dynamic: -25°C up to +100°C

Estático: -40°C até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SKINTOP® MS-XL

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
SKINTOP® MS-XL						
52115700	PG 7	2.0 - 6.5	14	32.0	12	100
52115710	PG 9	4.0 - 8.0	17	35.0	12	100
52115720	PG 11	4.0 - 10.0	20	38.0	12	50
52115730	PG 13,5	5.0 - 12.0	22	39.5	12	50
52115740	PG 16	8.0 - 14.0	24	40.5	12	50
52115750	PG 21	11.0 - 18.0	30	45.0	12	25
52115760	PG 29	16.0 - 25.0	40	52.0	15	25