

Alicate de bomba de água KNIPEX Alligator®

Alicates isolados para trabalhos de agarre e de corte KNIPEX

Info

Bom acesso à peça através do formato delgado



Vantagens

Auto-aperto em tubos e porcas: sem deslizamento na peça, trabalho sem muito esforço
Elevada ergonomia devido a punhos de vários componentes
Os punhos isolados permitem trabalhar sob tensão até 1000 V

Âmbitos de aplicação

Resistente à sujeira devido ao tipo de construção robusto, sendo especialmente indicado para os trabalhos no exterior

Características do produto

Ajuste dos entalhes em 9 níveis
Elevada resistência ao desgaste das superfícies de agarre

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000164 Descrição da classe ETIM 5.0: Alicate de bomba de água
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000164 Descrição da classe ETIM 6.0: Alicate de bomba de água
Certificações:	Isolado conforme CEI 60900, utilizável até 1000 V AC / 1500 V DC Testado pela VDE
Material:	Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



Alicate de bomba de água KNIPEX Alligator®

Código do Produto	Descrição do Produto	Amplitude de aperto mm	Distância dos mordentes mm	Peso kg	Comprimento (mm)
62120505	Alicate de bomba de água WPZI 25	50	46	0,374	250

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16