

Tesoura corta-cabo KNIPEX

Tesoura corta-cabo KNIPEX para condutores com um diâmetro externo de até 20 mm, extremamente suave para o usuário graças ao design ergonômico, fabricada na Alemanha

Info

Menos força exigida devido à taxa de transmissão favorável e à geometria de corte otimizada



Vantagens

A estrutura especial de duas lâminas divide o processo de corte em corte prévio e corte posterior

Fácil de manusear com uma mão

Elevada ergonomia devido a punhos de vários componentes

Os punhos isolados permitem trabalhar sob tensão até 1000 V

Âmbitos de aplicação

Corta cabos de cobre e de alumínio

Características do produto

Corte endurecido com esmerilhamento de precisão

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

Descrição da classe ETIM 5.0: Tesoura corta-cabo

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000142

Descrição da classe ETIM 6.0: Tesoura corta-cabo

Certificações:

Isolado conforme CEI 60900, utilizável até 1000 V AC / 1500 V DC

Testado pela VDE

Material:

Aço especial para ferramentas de qualidade especial, forjado, cromado

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



Tesoura corta-cabo KNIPEX

Código do Produto	Descrição do Produto	Diâmetro do cabo mm	Peso kg	Comprimento (mm)
62120523	Tesoura corta-cabo KASI 20	20	0,34	200

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16