

Cinta de cabo Ty-Rap® resistente ao calor com lingueta de aço

O TY- RAP® com extremidade de aço também está disponível como cinta de cabo resistente ao calor, suportando temperaturas até 105 °C.



Livre de halogênio

Vantagens

Beneficia de todas as vantagens do padrão TY-RAP® e também suporta altas temperaturas

Âmbitos de aplicação

Pode ser usada em áreas expostas às mais altas temperaturas, tais como dispositivos elétricos de aquecimento ou instalações de aquecimento.

Referências às normas / Aprovações

Número de arquivo: E49405, ver tabela

Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2

Projeto

A adição da letra "M" ao nome do artigo indica que ele é "resistente ao calor"

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Class-Description: Braçadeira de cabo
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000046 Descrição da classe ETIM 6.0: Cintas de cabos
Cor de fornecimento:	Verde claro transparente
Material:	Poliamida 6.6 termo estabilizada livre de halogênio, sem silicone
Faixa de temperatura:	-40 °C a +105 °C

Cinta de cabo Ty-Rap® resistente ao calor com lingueta de aço**Observação**

TY-RAP® is a registered trademark of ABB.

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



Cinta de cabo Ty-Rap®resistente ao calor com lingueta de aço

Código do Produto	Descrição da peça	Certificação UL	Comprimento x Largura (mm)	Ø do feixe, mm	Capacidade de carga à tração em N	Peça/emb.
61723470	TYH 23 M	sim	92.0 x 2.4	2 - 16	80	1000
61723460	TYH 232 M	sim	203.0 x 2.4	2 - 50	80	1000
61723440	TYH 24 M	sim	140.0 x 3.6	2 - 29	130	1000
61723430	TYH 242 M	não	208.0 x 3.6	2 - 50	130	1000
61723410	TYH 26 M	sim	284.0 x 3.6	2 - 76	130	1000
61723420	TYH 25 M	sim	186.0 x 4.8	3.5 - 45	220	1000
61723380	TYH 28 M	sim	360.0 x 4.8	3.5 - 102	220	1000
61723390	TYH 272 M	sim	222.0 x 7.6	6 - 50	540	500
61723400	TYH 27 M	sim	340.0 x 7.0	6 - 90	540	500
61723350	TYH 29 M	sim	771.0 x 6.9	6 - 229	530	500