


Soquete auto adesivo

Screw/adhesive socket for fastening cable ties



Retardante de chama



Livre de halogênio

Vantagens

Opção para montagem transversal / dupla nos pontos transversais do feixe de cabos
Fácil de manusear

Âmbitos de aplicação

Para a fixação do cabo na parede, a cinta de cabo é inserida na ranhura
Fiação em painéis de controle, veículos motorizados, máquinas de escritório, etc.

Referências às normas / Aprovações

Self-extinguishing in accordance with
UL 94 V-2 (without adhesive tape)

Observação

Instalação somente em paredes lisas e livres de gordura
Tempo de aplicação de adesivo mínima: 10 seg, tempo recomendado para a cura do adesivo: 24 h

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

ETIM 5.0 Class-Description: Montagem da base e elemento para abraçadeiras

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000449

Descrição da classe ETIM 6.0: Base e elemento de fixação para cinta de cabo

Cor de fornecimento:

Preto
Cores naturais

Material:

Poliamida 6.6
livre de halogênio, sem silicone

Faixa de temperatura:

-15 °C to +50 °C

Última atualização (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Soquete auto adesivo

Temperatura mínima de trabalho: +10°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Soquete auto adesivo

Código do Produto	Descrição da peça	Cor	Diâmetro em mm	Para larguras da cinta mm	Comprimento x Largura (mm)	Peça/emb.
61718612	Adhesive socket 19 x 19 NA	natural	3,2	3,6	19.0 x 19.0	100
61718611	Adhesive socket 19 x 19 BK	preto	3,2	3,6	19.0 x 19.0	100
61718614	Base adesiva 28 x 28 NA	natural	5,3	5,3	28.0 x 28.0	100
61718613	Base adesiva 28 x 28 BK	preto	5,3	5,3	28.0 x 28.0	100