

# SKINDICHT® WN-M

SKINDICHT® WN-M, duto com membrana perfurável para passagem fácil dos cabos onde não é necessário o protetor da fiação



## Vantagens Membrana perfurável

### Âmbitos de aplicação

Entrada simples para cabo em locais onde a proteção do condutor não é necessária

# Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423 Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

#### **Dados técnicos**

Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC000441

Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Observação: A pedido: cor preta

Cor de fornecimento: RAL 7035 cinza claro

Material: PE

Tipo de proteção: IP 54

Faixa de temperatura: -30°C até +80°C

## Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINDICHT® WN-M

#### SW wrench size mm Ø externo mm Código do Produto Descrição do Produto / Abertura mm Thread length D mm Peça/emb. Tamanho 10 5.0 - 10.0 15 20.0 52020513 M 16 x 1,5 200 12 24.0 52020523 8.0 - 13.5 19 200 M 20 x 1,5 52020533 M 25 x 1,5 9.0 - 16.0 24 12 28.0 100 30 52020543 M 32 x 1,5 11.0 - 22.0 14 37.0 50 16 52020553 M 40 x 1,5 17.0 - 34.0 37 45.0 50 46 52020563 M 50 x 1,5 22.0 - 35.0 18 55.5 20 M 63 x 1,5 24.0 - 43.0 56 20 52020573 68.5 10