


SKINTOP® HYGIENIC SC NPT

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, prensa-cabos resistente de aço inoxidável com superfícies lisas para uso na zona de produto

Info

Agora com certificação NSF/ANSI 169: "for use in food zone non contact (para uso na área de alimentos sem contato)"



Alimento e Bebidas



Boa resistência química



Escala de aperto mais ampla



Resistência mecânica



Robusto



Interferência de sinais



Resistente a temperatura

Vantagens

Contato de proteção de baixa resistência, ótima proteção EMC

Mola de contato EMC flexível, de alta condutividade, permitindo uma instalação fácil de vários diâmetros de tela

Design higiênico para perfeitos resultados de limpeza

As superfícies lisas e sem cantos evitar a acúmulo de fluidos e de formação de micro-organismos

SKINTOP® HYGIENIC SC NPT

Âmbitos de aplicação

Para o aterramento do entrançado blindado de cobre compatível com EMC

Máquinas, sistemas e componentes de alimentos

Para uso em área de produção

Indústria farmacêutica

Referências às normas / Aprovações

EHEDG (TYPE EL Class I AUX) Projeto higiênico para maquinário e componentes

ECOLAB®

Padrão da indústria no campo da limpeza profissional e desinfecção

FDA 21 CFR 177.2600

Elemento especial de vedação para indústria de alimentos e bebidas na América do Norte

DIN EN 1672-2

Diretriz para o projeto de máquinas

DIN EN ISO 14159

Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

NSF/ANSI 169 Critérios de concepção de máquinas, dispositivos e componentes higiênicos

Projeto do produto

Material e formato permitem uma limpeza fácil e segura

Claramente diferenciado dos gêneros alimentícios devido a coloração azul do material de vedação

Um conjunto de fácil montagem pelo lado de fora

Rosca de conexão NPT de acordo com ASME B1.20.1 - 2013

Dados técnicos

Atenção:	Dimensões de montagem ver Apêndice T21
Material:	Corpo: Aço inoxidável - V4A (1.4404 / 316L) Inserto: Poliamida Vedação: FKM
Tipo de proteção:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Faixa de temperatura:	-20°C até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SKINTOP® HYGIENIC SC NPT

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	Thread length D mm	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Peça/emb.
54114300	NPT 1/4"	4 - 6	7,2	16	39.5	5
54114310	NPT 3/8"	6,5 - 9	7,8	20	42.5	5
54114320	NPT 1/2"	9 - 12	8,4	24	47.0	5
54114330	NPT 3/4"	11,5 - 15,5	8,8	29	50.0	5