

## SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, glass fibre-reinforced counter nuts, for maximum mechanical stability, for locking in boreholes without thread



Tempo de montagem



Resistente a temperatura



Variedade de certificações de aprovação

### Vantagens

Fibra de vidro reforçada para a máxima estabilidade mecânica

A superfície de apoio para a chave de bocas previne riscos na carcaça

### Âmbitos de aplicação

Para travar prensa-cabos SKINTOP® nas perfurações sem rosca.

### Referências às normas / Aprovações

Nº arquivo UL E79903

### Projeto do produto

Rosca de conexão PG

### Observação

Aprovação UL somente quando usado com prensa-cabos de poliamida SKINTOP® com aprovação UL

Projetado para uso em conexão com SKINTOP® ST(R)

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® GMP-GL

Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Sob pedido:	Versão sem colar (sem superfície de apoio para a ferramenta de montagem)
Cor de fornecimento:	RAL 7001 cinza prateado RAL 7035 cinza claro RAL 9005 preto/resistente a raios UV
Material:	Poliamida, reforçada com fibra de vidro
Faixa de temperatura:	-20°C até +100°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SKINTOP® GMP-GL**

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	SW wrench size mm	Peça/emb.
GMP-GL cinza prateado com colar SKINTOP®			
53019000	PG 7	19	100
53019010	PG 9	22	100
53019020	PG 11	24	100
53019030	PG 13,5	27	100
53019040	PG 16	30	100
53019050	PG 21	36	50
53019060	PG 29	46	50
53019070	PG 36	60	25
53019080	PG 42	65	25
53019090	PG 48	70	25
GMP-GL preto com colar SKINTOP®			
53019200	PG 7	19	100
53019210	PG 9	22	100
53019220	PG 11	24	100
53019230	PG 13,5	27	100
53019240	PG 16	30	100
53019250	PG 21	36	50
53019260	PG 29	46	50
53019270	PG 36	60	25
53019280	PG 42	65	25
53019290	PG 48	70	25
GMP-GL cinza claro com colar SKINTOP®			
53019001	PG 7	19	100
53019011	PG 9	22	100
53019021	PG 11	24	100
53019031	PG 13,5	27	100
53019041	PG 16	30	100
53019051	PG 21	36	50
53019061	PG 29	46	50
53019071	PG 36	60	25
53019081	PG 42	65	25
53019091	PG 48	70	25

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**SKINTOP® GMP-GL**

