


SKINTOP® MS-NPT BRUSH

SKINTOP® MS-NPT BRUSH, uncomplicated brass cable gland with fast screen contact and maximum assembly freedom, NPT connection thread



Segurança



Interferência de sinais



Resistente a temperatura



Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

Otimizado, 360° de tela de contato de baixa resistência
Mais rápido do que qualquer outro sistema comparável
Apropriado para a continuação da blindagem do cabo para outra conexão
Fácil e seguro
Liberdade máxima no ajuste do cabo

Âmbitos de aplicação

Para o aterramento do entrançado blindado de cobre compatível com EMC
Indústria de automação
Motores de grande potência
Inversor de frequência
Sistemas de condução e transporte

Referências às normas / Aprovações

Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

Última atualização (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-NPT BRUSH

Rosca de conexão NPT de acordo com ASME B1.20.1 - 2013

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Material:	Corpo: Latão niquelado Porca cega: Latão niquelado Inserto: Poliamida Escova CEM: Fio de latão Anel de vedação: Elastômero O-Ring: Elastômero
Tipo de proteção:	IP 68 - 10 bar NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Faixa de temperatura:	Dynamic: -25°C up to +100°C Estático: -40°C até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINTOP® MS-NPT BRUSH

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
SKINTOP® MS-NPT BRUSH						
53112037	NPT 3/4"	9 - 17	29	43.0	15	10
53112047	NPT 1"	11 - 21	36	48.2	15	1
53112057	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	57.5	17	1
53112067	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	59.0	17	1
53112077	NPT 2"	34 - 45	67	63.3	17	1
53112087	NPT 2" plus	44 - 55	75	72.5	17	1

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16