

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

conector/soquete M12 com conector/soquete M12/terminação livre

Cabo sensor / atuador , cabo de conexão de 3 pólos , conector M12 / soquete M12 com terminação livre , codificação A , PVC , IP65 / IP67 / IP68 , adequado para esteiras porta-cabos

Info

Outras versões estão disponíveis em www.lappkabel.de/konfektionsfinder ou mediante consulta



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Necessidade de espaço



A prova d'água

Vantagens

Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Space-saving due to compact dimensions.

Localização de falhas rápida e fácil

Contatos banhados a ouro para melhor condução

Integrated vibration protection (mechanical lock-in)

Âmbitos de aplicação

Para esforço mecânico médio em condições secas

Características do produto

Resistente parcialmente a óleo e resistente a produtos químicos

Contem tag de identificação

PWIS-free

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Referências às normas / Aprovações

Retardante a chama de acordo com a style 2464

Número de arquivo UL: E249137

Projeto do produto

Seção do condutor: 0,34 mm²

Código de cores: 3 pinos: mr (1), az (3), pt (4) 4 pinos: mr (1), br (2), az (3), pt (4) 5 pinos: mr (1), br (2), az (3), pt (4), vd/am (5)

Revestimento externo: PVC, preto

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

Descrição de Classe ETIM 5.0: Sensor-atuador patch cord

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001855

Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo sensor/atuador pronto

Material:

Contato: CuSn

Superfície de contato: Ni/Au

Serrilha: Zinco fundido, niquelado

Corpo de pressão: TPU, retardante de chama, auto extingüível

Raio de flexão mínimo:

Instalação fixa: 5 x diâmetro externo

Com flexão: 10 x diâmetro externo

Tipo de proteção:

IP65/IP67

Temperatura ambiente (operação):

Plug/socket -25°C to +90°C

Instalação fixa -40°C até +80°C

Flexão -25°C to +80°C

Codificação:

Padrão A

Corrente nominal em A:

4 A

Observação

Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Para as certificações UL, consulte a folha de dados.

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Código do Produto	Descrição do Produto	Número de pinos	Comprimento em m	Projeto	Tensão nominal UN em V	Emb.
22260080	AB-C3-2,0PVC-M12FS	3	2	reto	250	1
22260663	AB-C3-5,0PVC-M12FS	3	5	reto	250	1
22260081	AB-C3-10,0PVC-M12FS	3	10	reto	250	1
22262095	AB-C3-2,0PVC-M12FA	3	2	anglar	250	1
22260661	AB-C3-5,0PVC-M12FA	3	5	anglar	250	1
22262083	AB-C3-10,0PVC-M12FA	3	10	anglar	250	1
Conector / soquete						
22262096	AB-C3-M12MS-2,0PVC-M12FA	3	2	reto-angular	250	1
22262097	AB-C3-M12MS-5,0PVC-M12FA	3	5	reto-angular	250	1
22262098	AB-C3-M12MS-10,0PVC-M12FA	3	10	reto-angular	250	1
22260688	AB-C4- 2,0PVC-M12FS	4	2	reto	250	1
22260689	AB-C4-5,0PVC-M12FS	4	5	reto	250	1
22260685	AB-C4-10,0PVC-M12FS	4	10	reto	250	1
22260841	AB-C4- 2,0PVC-M12FA	4	2	anglar	250	1
22260678	AB-C4-5,0PVC-M12FA	4	5	anglar	250	1
22260683	AB-C4-10,0PVC-M12FA	4	10	anglar	250	1
Conector / soquete						
22260832	AB-C4-M12MS-2,0PVC-M12FA	4	2	reto-angular	250	1
22260705	AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA	4	5	reto-angular	250	1
22260833	AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA	4	10	reto-angular	250	1
22262099	AB-C5-2,0PVC-M12FS	5	2	reto	60	1
22262100	AB-C5-5,0PVC-M12FS	5	5	reto	60	1
22262101	AB-C5-10,0PVC-M12FS	5	10	reto	60	1
Conector / soquete						
22262102	AB-C5-M12MS-2,0PVC-M12FA	5	2	reto-angular	60	1

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16



UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Código do Produto	Descrição do Produto	Número de pinos	Comprimento em m	Projeto	Tensão nominal UN em V	Emb.
22262103	AB-C5-M12MS-5,0PVC-M12FA	5	5	reto-angular	60	1
22262104	AB-C5-M12MS-10,0PVC-M12FA	5	10	reto-angular	60	1