SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH - guarnição de conduíte de latão niquelado para ambiente ATEX, protetor da fiação do cabo integrado

Info
Aprovação IECEx mundial
Otimizado, 360º de tela de contato de baixa resitência

- Escala de aperto mais ampla
- Resistência mecânica
- Tempo de montagem
- Excelente alívio de tensão
- Robusto
- Segurança
- Prensa-cabos SKINTOP® integrado
- Interferência de sinais

Vantagens
Fácil instalação
Contato de proteção mais rápido e fácil

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

Excelente proteção do conduíte e do cabo
Máxima selagem do cabo
Escala de aperto mais ampla

Âmbitos de aplicação

Dispositivos, máquinas e equipamentos do tipo de proteção contra ignição de segurança elevada "e", proteção contra explosão de poeira pela carcaça "t"
Indústria química e petroquímica
Engenharia industrial
Utilização em áreas onde os cabos e os fios requerem uma proteção mecânica suplementar

Características do produto

Combinação de SILVYN® e SKINTOP®

Projeto do produto

Conexão para conduíte SILVYN® através da luva interna e da porca de tampão
Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423

Observação

To be used in Ex environment only in combination with metal conduits without a plastic jacket

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001180 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Certificações:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0033X
Material:	Tipo base: Corpo: latão niquelado Vedação do prensa-cabo: CR/NBR Vedação do tubo: TPE Escova EMC: latão
Ensaios:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Tipo de proteção:	Cabo: IP 68 Conduíte: IP 40 com SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU
Faixa de temperatura:	-30 °C até +90 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

Código do Produto	Tamanho métrico	Escala de aperto em mm	Abertura livre em mm	Apropriado para conduíte com Ø ext. mm	Peça/emb.
SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH para SILVYN® AS					
55506042	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506043	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506044	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506045	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506030	63 x 1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH para SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU					
55506031	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506032	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506033	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506034	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506035	63 x 1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.