
EPIC® POWER LS1.5 A6

Conectores circulares para servo motores e fornecimento de energia.

Painel de base EPIC® LS1.5 para contatos fêmea para conexão com conector de acoplamento

Info
Os contatos têm que ser pedidos separadamente
Made in Germany





- Engenharia de máquinas e instalações
- Escala de aperto mais ampla
- Resistência mecânica
- Excelente alívio de tensão
- Robusto
- Interferência de sinais
- A prova d'água

Vantagens
mais corrente para servomotores
Design robusto à prova de vibração
Versão EMC para cabos com seção transversal maior

Âmbitos de aplicação
Engenharia industrial
Servo-acionamentos e servomontagens

Última atualização (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1.5 A6

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector circular (conector industrial)
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC002635 Descrição da classe ETIM 6.0: Conector redondo (conectores industriais)
Tensão nominal em V:	630 V (contatos de 3,6 mm) 250 V (contatos de 2 mm)
Tensão nominal de impulso:	6 kV (contatos de 3,6 mm) 4 kV (contatos de 2 mm)
Corrente nominal em A:	70 A (contatos de 3,6 mm) a 25 °C 30 A (contatos de 2 mm) a 25 °C
Pollution degree:	3
Contatos:	Latão banhado a ouro
Números de contatos:	3+PE+2(3.6mm/2mm) 3+PE+4(3.6mm/2mm)
Terminação do cabo:	Terminal de crimpagem: 0,75 - 10 mm^2 (contatos de 3,6 mm) Terminal de crimpagem: 0,14 - 4,0 mm^2 (contatos de 2 mm)
Material:	Carcaça: fundição de zinco niquelado sob pressão, latão niquelado Isolamento: PA, Vedação: FPM
Tipo de proteção:	IP 67
Ciclos de operação mecânica:	50
Faixa de temperatura:	-20 °C até +125 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWER LS1.5 A6

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de fixação	Disposição dos pinos	Peça/emb.
Tipo LS1.5 A6 para contatos fêmea				
44429316	EPIC® POWER LS1.5 A6	Ø4,2mm (4x)	3+PE+2	1
44429317	EPIC® POWER LS1.5 A6	Ø4,2mm (4x)	3+PE+4	1

Última atualização (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16