

EPIC® SIGNAL R 3.0 D PG16

Conectores circulares com terminação para soldagem de 21 e 26 pinos

EPIC® R3.0 cable connector signal for 26 contacts

Info

Conector compacto e seguro para cabos de sinal multicondutores

Made in Germany



Engenharia de máquinas e instalações



Resistente à corrosão



Resistência mecânica



Necessidade de espaço

Vantagens

maior densidade de contato com requisitos de espaço mínimos

Conector em versão com solda para uma fácil manutenção

Âmbitos de aplicação

Construção de aparelhos e máquinas

Tecnologias de medição, controle e regulação

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector circular (conector industrial)

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002635

Descrição da classe ETIM 6.0: Conector redondo (conectores industriais)

Tensão nominal em V:

24V AC / 60VDC

Tensão nominal de impulso:

1,5 kV

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL R 3.0 D PG16

Corrente nominal em A:	7,5 A
Resistência de contato:	< 3 mOhm
Contatos:	Liga de cobre banhado a ouro
Números de contatos:	21 pin. /26 pin.
Terminação do cabo:	Terminação para soldagem: até 1,0 mm ²
Material:	Carcaça: liga de cobre niquelado, Isolamento: termoplástico, Vedação: neopreno
Tipo de proteção:	IP 67 (máximo alcance, depende do prensa-cabos utilizado)
Ciclos de operação mecânica:	500
Faixa de temperatura:	-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

A carcaça disponível com insertos macho ou fêmea. As disposições dos contatos correspondem àquelas das versões ilustradas. Os insertos com contatos machos (parte E) giram para a direita (lado do encaixe no sentido horário). Os insertos fêmea apresentam disposição de contatos inversa (parte P = rotação para a esquerda, lado do encaixe no sentido anti-horário). As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos. Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® SIGNAL R 3.0 D PG16

Código do Produto	Peça	Versão	Contatos	Disposição dos pinos	Codificação	Área do clipe para fixação do cabo	Peça/emb.
R 3.0 D PG16							
00009045	SIGNAL R 3.0 D	Macho	1 - 21	Parte E	N	6.5 - 16	5
00008899	SIGNAL R 3.0 D	Macho	1 - 26	Parte E	N	6.5 - 16	5
00008749	SIGNAL R 3.0 D	Fêmea	1 - 21	Parte P	N	6.5 - 16	5
00008829	SIGNAL R 3.0 D	Fêmea	1 - 26	Parte P	N	6.5 - 16	5

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16