

EPIC® POWER LS1 A6 TWIST

Conectores circulares para servo motores e fornecimento de energia.


Conector de cabo EPIC® LS1 da carcaça de montagem com contatos fêmeas e tecnologia de travamento rápido TWIST

Info

Tecnologia de travamento rápido TWIST

Conector com 1/4 de volta travado de forma segura

Made in Germany



Engenharia de máquinas e instalações



Energia Eólica



Boa resistência química



Resistente à corrosão



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Excelente alívio de tensão

Última atualização (16.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 A6 TWIST



Necessidade de espaço



Robusto



Interferência de sinais



A prova d'água



Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

Travamento 70% mais rápido

Design EMC otimizado

Uso seguro em ambiente de campo através de uma classe de elevada proteção

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial

Servo-acionamentos e servomontagens

Não conectável com o padrão EPIC POWER LS1, tipos equivalentes A1,A3,F6,F7,G4,G5

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector circular (conector industrial)

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002635

Descrição da classe ETIM 6.0: Conector redondo (conectores industriais)

Tensão nominal em V:

630 V (contatos de 2 mm)

250 V (contatos de 1 mm)

Tensão nominal de impulso:

6 kV (contatos de 2 mm)

4 kV (contatos de 1 mm)

Corrente nominal em A:

26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contatos de 2mm)

7 A (contatos de 1 mm)

Pollution degree:

3

Resistência de contato:

< 4 mOhm

Contatos:

Latão banhado a ouro

Números de contatos:

3+PE+4(2mm/1mm)

5+PE(2mm)

Terminação do cabo:

Terminal de crimpagem: 0,5 - 4,0 mm² (contatos de 2 mm)

Terminal de crimpagem: 0,14 - 1,0 mm² (contatos de 1 mm)

Material:

Carcaça: fundição de zinco niquelado sob pressão, latão niquelado

Isolamento: PA,

Vedação: FPM

Tipo de proteção:

IP68 (10h/1m)

Última atualização (16.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 A6 TWIST

Ciclos de operação mecânica:	500
Faixa de temperatura:	-25°C até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® POWER LS1 A6 TWIST

Código do Produto	Descrição do artigo	Contatos incluídos	Escala de aperto em mm	Tipo de fixação	Disposição dos pinos	Unidade de embalagem
24441291	LS1 A6	6	-	Ø2,7mm (4x)	5+PE	5
24441292	LS1 A6	8	-	Ø2,7mm (4x)	3+PE+4	5

Última atualização (16.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16