

EPIC® SIGNAL M23 Insertos com 17 pinos D-Sub

Insertos para conectores circulares M23


Insertos de 17 polos EPIC® M23 para contatos D-Sub em bobina para série de conectores circulares M23

Info

para contatos em carretel D-Sub

Para produção automática com máquina de crimpagem

Made in Germany



Engenharia de máquinas e instalações



Energia Eólica



Boa resistência química



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Robusto



Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

Pré-montagem eficiente graças ao uso de contatos D-Sub em carretel

Última atualização (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Insertos com 17 pinos D-Sub

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial
Tecnologias de medição, controle e regulação
Construção de aparelhos

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	Class-ID ETIM 5.0: EC000438 Descrição de Classe ETIM 5.0: Inseto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000438 Descrição da classe ETIM 6.0: Inseto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V:	de acordo com IEC 61984: 50 V
Tensão nominal de impulso:	0,8 kV
Corrente nominal em A:	4 A
Pollution degree:	3
Resistência de contato:	< 4 mOhm
Contatos:	Latão, parcialmente banhado a ouro
Números de contatos:	17 17*1mm D-Sub contacts
Terminação do cabo:	Terminal de crimpagem: 0,08 - 0,56 mm ²
Ciclos de operação mecânica:	50
Faixa de temperatura:	-25°C até +125°C

Observação

Os insertos se adequam tanto para contatos macho como fêmea. Para uma ligação completa, necessitará tanto de uma parte P como de uma parte E. Parte P = roda para a esquerda, parte E = roda para a direita

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® SIGNAL M23 Insertos com 17 pinos D-Sub

Código do Produto	Descrição do artigo	Insertos	Disposição dos pinos	Peça/emb.
Insertos 17 polos, parte E = rotação para a direita (lado do encaixe no sentido horário)				
44420128	Parte E	Não equipado, para contato macho crimpado D-Sub (bobina)	17	5
44420129	Parte E	Não equipado, para contato macho crimpado D-Sub (bobina)	17	20
44420130	Parte E	Não equipado, para contato fêmea crimpado D-Sub (bobina)	17	5
Insertos 17 polos, parte P = rotação para a esquerda (lado do encaixe no sentido anti-horário)				
44420132	Parte P	Não equipado, para contato macho crimpado D-Sub (bobina)	17	5
44420133	Parte P	Não equipado, para contato macho crimpado D-Sub (bobina)	17	20
44420134	Parte P	Não equipado, para contato fêmea crimpado D-Sub (bobina)	17	5
44420135	Parte P	Não equipado, para contato fêmea crimpado D-Sub (bobina)	17	20

A circular diagram representing a 16-point target. The target is divided into 16 numbered rings, arranged in a circular pattern. The rings are numbered 1 through 16, starting from the top and moving clockwise. The center of the target is labeled 'E'.