

## Carcaça EPIC® ULTRA H-A 3

Carcaça de conector industrial robusta e confiável como variante CEM

Carcaças EPIC® H-A 3

### Info

Proteção EMC

Resistente à corrosão

Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



### Vantagens

Uso universal devido à elevada resistência à corrosão e à elevada proteção contra influências ambientais.

Space-saving due to compact dimensions.

Mais resistência mecânica e química

Plugável com carcaças standard

Ótima blindagem a 360 ° de baixa resistência

### Âmbitos de aplicação

Construção de motores elétricos

Em ambientes críticos EMC

Para aplicações fixas e flexíveis no campo da construção de máquinas e instalações de energia eólica

Máquinas de construção

### Características do produto

Ensaio de névoa salina de acordo com IEC 68-2-52 nível de intensidade 2

Ensaio de névoa salina em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227, método NSS, período de teste de 480 horas

Resistente à corrosão de acordo com DIN EN 6988

Conexão de cabos CEM adequada separada: 531 12630

Fornecimento inclui parafuso de aço inoxidável para as utilizações

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Material:

Carcaça: Zinco fundido níquelado

Alavanca: aço inoxidável

Vedação: NBR

Tipo de proteção:

IP 65

NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (bloqueado)

Testado pela VDE:

Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437

Testado conforme UL:

Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura:

-40°C a +100°C, temporário até +125°C

## Carcaça EPIC® ULTRA H-A 3

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**Carcaça EPIC® ULTRA H-A 3**

Código do Produto	Descrição do artigo	Screening diameter (min)	Área do clipe para fixação do cabo	M	Peça/emb.
Tampa					
10423300	EPIC® ULTRA H-A 3 TG	-	-	20	10
10423600	EPIC® ULTRA H-A 3 TGV 5-9 BRUSH	3	5.0 - 9.0	-	10
10423620	EPIC® ULTRA H-A 3 TGHV 6-13 BRUSH	6	6.0 - 13.0	-	10
10423201	EPIC® ULTRA H-A 3 TS	-	-	20	10
10423650	EPIC® ULTRA H-A 3 TSV 5-9 BRUSH	3	5.0 - 9.0	-	10
Capa do acoplamento					
10423204	EPIC® ULTRA H-A 3 TBF	-	-	20	10
Carcaça de montagem					
10423200	EPIC® ULTRA H-A 3 AG	-	-	-	10
10423202	ULTRA H-A 3 AGS	-	-	.	10
10423203	EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV open	-	-	20	10
Base para montagem em superfície					
19512702	ULTRA H-A 3 AGSV	-	-	20	10
10423640	EPIC ULTRA H-A 3 EGS M20	-	-	20	10

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16