


## EPIC® H-A 16 AG-LB

Estes conectores convencem sobretudo a forma compacta da carcaça

The metal housing is suitable for applications requiring a high number of contacts. It has a seal, a single lever and can even be used in electronic laboratories.

### Info

Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



A prova d'água



Robusto



Resistência mecânica



Engenharia de máquinas e instalações

### Vantagens

Estreito e compacto. Para aplicações com um número mais elevado de contatos

### Âmbitos de aplicação

Construção de aparelhos e máquinas

Engenharia de controle

Laboratório eletrônico

### Características do produto

H-A case: Wall base

1 alavanca individual

vedação plana incl.

## EPIC® H-A 16 AG-LB

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

Material:

Carcaça:

liga de alumínio cinza

Alavanca: aço galvanizado

Vedação: NBR

Tipo de proteção:

IP 65 (bloqueado)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)

Testado pela VDE:

Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437

Testado conforme UL:

Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura:

-40°C a +100°C, temporário até +125°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## EPIC® H-A 16 AG-LB

Código do Produto	Descrição do artigo	
	Carcaça H-A: base para montagem em painel (alavanca individual)	M
10462000	H-A 16 AG-LB	-

Última atualização (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16