

## EPIC® H-B 24 TG 2X

Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.



A carcaça de metal universal com pinos para uma alavanca dupla e 2 entradas de cabo diretas é ideal para a utilização em sistemas de iluminação e de som.

### Info

Práticas nervuras para puxar confortavelmente o conector

Para fácil introdução de dois cabos

Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

### Vantagens

Ideal para muitas aplicações. Grande seleção de carcaças e insertos

### Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial

Tecnologia de luz e som

Indústria de plásticos

## EPIC® H-B 24 TG 2X

### Características do produto

Tampa, tipo baixo  
Pinos para alavanca dupla  
2 entradas de cabo retas  
Versões com colar

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000437

Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais

Material:

Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza

Alavanca: aço galvanizado

Vedação: NBR

Tipo de proteção:

IP 65 (bloqueado)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)

Testado pela VDE:

Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437

Testado conforme UL:

Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura:

-40°C a +100°C, temporário até +125°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**EPIC® H-B 24 TG 2X**

| Código do Produto                                               | Descrição do artigo | M      | Colar | Peça/emb. |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------|-----------|
| Carcaça H-B: capa (2 entradas retas, pinos para alavanca dupla) |                     |        |       |           |
| 44422019                                                        | H-B 24 TG 2XM25     | 2 x 25 | sim   | 5         |
| 44422020                                                        | H-B 24 TG 2XM32     | 2 x 32 | sim   | 5         |