

## EPIC® H-B 10 SDRLH-LB

Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.



A carcaça de metal robusta e alta é composta por 2 entradas de cabo e uma alavanca longitudinal e é a opção ideal para aplicações na engenharia mecânica e industrial.

### Info

Tampa de metal com dobradiça resistente

Para fácil introdução de dois cabos

Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

### Vantagens

A carcaça mais pequena com alavanca dupla e individual. Temos a carcaça adequada para qualquer aplicação

### Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial

Tecnologia de luz e som

Indústria de plásticos

## EPIC® H-B 10 SDRLH-LB

### Características do produto

Base para montagem em superfície, tipo alto  
1 alavanca individual  
2 entradas de cabo  
Tampa de proteção de metal

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000437 Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais
Material:	Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza Alavanca: aço galvanizado Vedação: NBR
Tipo de proteção:	IP 65 (bloqueado) NEMA 250, UL50E: 12 (bloqueado)
Testado pela VDE:	Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437 Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40°C a +100°C, temporário até +125°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## EPIC® H-B 10 SDRLH-LB

Código do Produto	Descrição do artigo	M	PG	Unidade de embalagem
Carcaça H-B: base para montagem em superfície (tampa de proteção, 2 entradas de cabo, alavanca individual, tipo alto)				
70065200	H-B 10 SDRLH-LB 21	-	21	5
70065400	H-B 10 SDRLH-LB 29	-	29	5
79065200	H-B 10 SDRLH-LB M25	25	-	5
79065400	H-B 10 SDRLH-LB M32	32	-	5

Última atualização (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16