

EPIC® H-B 16 TG-RO

Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.

A carcaça de metal robusta é ideal para a utilização na indústria de plástico. Ela tem uma entrada de cabo direta e pinos para uma alavanca longitudinal.

Info

Práticas nervuras para puxar confortavelmente o conector

Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

Vantagens

A carcaça que estabelece o padrão. Grande seleção de variadíssimos insertos

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial

Tecnologia de luz e som

Indústria de plásticos

Características do produto

Última atualização (25.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TG-RO

Tampa, tipo baixo
Carretéis para alavanca individual
Entrada para cabo reto
Versões com/sem colar

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000437

Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais

Material:

Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza

Alavanca: aço galvanizado

Vedação: NBR

Tipo de proteção:

IP 65 (bloqueado)

UL50 Tipo 12 (travado)

Testado pela VDE:

Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437

Testado conforme UL:

Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura:

-40 °C a +100 °C, temporário até +125 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® H-B 16 TG-RO

Código do Produto	Descrição do artigo	M	PG	Colar	Peça/emb.
Carcaça H-B: tampa (entrada reta, pinos para alavanca individual)					
10080900	H-B 16 TG-RO 21	-	21	sim	5
19080900	H-B 16 TG-RO M25	25	-	-	5