

EPIC® H-A 3 AG

Carcaça de plástico ou de metal em design inovador

Locks reliably, does not burn, and protects the internal insert from dust and moisture: these are just three of the essential features of our newly revamped rectangular connector housing. The lightweight polyamide panel-mount base is also halogen-free, UV-resistant and securely sealed to the device or machine thanks to the NBR material.

Info

The panel-mount base of the EPIC® H-A 3 series is now available with a new design, with a marking arrow and an integrated seal. The single lever is no longer made of metal, but plastic.



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

Vantagens

The EPIC® H-A 3 series comprises the smallest housings in the heavy-duty industrial connector range and ensures secure connections in the smallest of spaces.

The panel mount housing is mateable to many commercially available grommet housings.

With open base for cable entry into the housing or control cabinet.

The arrow as a new design element on the surface of the housing is easy to feel and simplifies plugging in spatially confined and possibly poorly visible application areas.

The locking takes place using a plastic single lever.

Âmbitos de aplicação

To protect the connector insert from environmental influences.

For use with many EPIC® rectangular connector inserts.

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AG

For connecting devices and machines to the power supply.
Suitable for outdoor use.

Características do produto

H-A case: Wall base

1 alavanca

vedação plana incl.

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000437

Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais

Material:

Carcaça:

fundição de zinco sob pressão com pintura eletrostática a pó, cinza

Alavanca: aço galvanizado

Vedação: NBR

Carcaça: termoplástico cinza, preto

Alavanca: aço galvanizado

Vedação: NBR

Tipo de proteção:

IP 65 (bloqueado)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)

Testado pela VDE:

Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437

Testado conforme UL:

Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura:

-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® H-A 3 AG

Código do Produto	Descrição do artigo	M	Material	Cor	Peça/emb.
Carcaça H-A: base para montagem em painel (reta)					
10422500	H-A 3 MAG	AG	Zinco fundido	cinza	10
10422000	H-A 3 AG gr	AG	Termoplástico	cinza	10
10422200	H-A 3 AG bk	AG	Termoplástico	preto	10

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AG

