

EPIC® ULTRA H-B 10 AG QB

Carcaça de conector industrial robusta e confiável como variante CEM



Proteção EMC da carcaça do conector retangular EPIC®, resistente à corrosão, UL50E, Nema 250

Info

Proteção EMC

Resistente à corrosão

Made in Germany



Boa resistência química



Escala de aperto mais ampla



Tempo de montagem



Excelente alívio de tensão



Necessidade de espaço



Robusto



Prensa-cabos SKINTOP® integrado



Conector com carcaça padrão

Última atualização (25.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-B 10 AG QB



Interferência de sinais



A prova d'água

Vantagens

Ótima blindagem a 360 ° de baixa resistência

Uso universal devido à elevada resistência à corrosão e à elevada proteção contra influências ambientais.

Space-saving due to compact dimensions.

Mais rápido do que qualquer outro sistema comparável

Suporta esforços mecânicos elevados

Âmbitos de aplicação

Em ambientes críticos EMC

Para aplicações fixas e flexíveis no campo da construção de máquinas e instalações de energia eólica

Máquinas de construção

Construção de motores elétricos

Características do produto

Ensaio de névoa salina de acordo com IEC 68-2-52 nível de intensidade 2

As carcaças com BRUSH adicional são fornecidas com cabo de proteção BRUSH para cabos

Plugável com carcaças standard

Resistente à corrosão de acordo com DIN EN 6988

Ensaio de névoa salina em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227, método NSS, período de teste de 480 horas

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000437

Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais

Material:

Carcaça: fundição de zinco niquelado sob pressão

Alavanca e pinos: aço inoxidável

Vedação: NBR

Prensa-cabos

Corpo: latão niquelado

Inserto: PA

Anel de vedação: elastômero especial

Tipo de proteção:

IP 68

NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (bloqueado)

Faixa de temperatura:

-40°C a +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® ULTRA H-B 10 AG QB

Código do Produto	Descrição do artigo	Peça/emb.
Carcaça H-B: base para montagem em painel (alavanca dupla)		
70250213	ULTRA H-B 10 AG QB	1