

EPIC® H-BE 32 Terminação aparafusada


Os insertos padrões aprovados para fácil montagem

O inserto padrão com terminal de parafuso pode ser utilizado em tensões e correntes mais altas e de forma muito confiável.

Info
Parafuso comprovado para fácil instalação
Versão com de parafuso, de crimpar, de compressão e Push-In - combinados livremente
Made in Germany







Componentes de automação complementares da LAPP

Engenharia de máquinas e instalações

Trilho

Robusto

Resistente a temperatura

Vantagens
Insertos padrão com terminação de parafuso, de crimpar, de compressão e terminação Push-In
A estabelecida série EPIC® H-BE se caracteriza pela possibilidade de aplicação perante tensões e forças de corrente elevadas, assim como por uma elevada confiabilidade.
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Última atualização (06.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BE 32 Terminação aparafusada

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas
Indústria de plásticos
Tecnologia de luz e som
Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	Class-ID ETIM 5.0: EC000438 Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000438 Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V:	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensão nominal de impulso:	6 kV
Corrente nominal em A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Pollution degree:	3
Inflamabilidade:	UL94 V-0
Resistência de contato:	< 2 mOhm
Contatos:	Liga de cobre banhado a prata rígida
Números de contatos:	32 + PE
Terminação do cabo:	Terminal de parafuso: 0,5 - 2,5 mm^2
Comprimento de decapagem (mm):	8
Material:	PC Policarbonato
Ciclos de operação mecânica:	500
Certificações:	Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437 Verificação UL: Número de arquivo UL: E75770 e E483837
Faixa de temperatura:	-40 °C a +100 °C, temporário até +125 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BE 32 Terminação aparafusada

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Proteção do fio	Número de contatos operacionais	Peça/emb.
H-BE 32 Terminal de parafuso					
10202000	EPIC® H-BE 16 SS 17-32	Macho	sim	17 - 32	5
10203000	EPIC® H-BE 16 BS 17-32	Fêmea	sim	17 - 32	5
10202100	EPIC® H-BE 16 SS 17-32	Macho	-	17 - 32	5
10203100	EPIC® H-BE 16 BS 17-32	Fêmea	-	17 - 32	5

Última atualização (06.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16