
EPIC® H-BE 48 Terminação para crimpagem


Os insertos padrões aprovados para fácil montagem


O inserto multifuncional pode ser utilizado para tensões e correntes maiores, é muito confiável e, por exemplo, é adequado para a engenharia mecânica.

Info

Para conexão de fio até 4 mm²
Versão com de parafuso, de crimpar, de compressão e Push-In - combinados livremente







Componentes de automação complementares da LAPP

Engenharia de máquinas e instalações

Trilho

Robusto

Resistente a temperatura

Vantagens

Insertos padrão com terminação de parafuso, de crimpar, de compressão e terminação Push-In
A estabelecida série EPIC® H-BE se caracteriza pela possibilidade de aplicação perante tensões e forças de corrente elevadas, assim como por uma elevada confiabilidade.
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas
Indústria de plásticos

Última atualização (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 48 Terminação para crimpagem

Tecnologia de luz e som
Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	Class-ID ETIM 5.0: EC000438 Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000438 Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V:	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensão nominal de impulso:	6 kV
Corrente nominal em A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Pollution degree:	3
Inflamabilidade:	UL94 V-0
Resistência de contato:	< 2 mOhm
Contatos:	Liga de cobre banhado a ouro/prata rígida
Números de contatos:	48 + PE
Terminação do cabo:	Terminal de crimpagem: 0,14 - 4,0 mm²
Material:	PC Policarbonato
Ciclos de operação mecânica:	500
Certificações:	Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40 °C até +125 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BE 48 Terminação para crimpagem

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Número de contatos operacionais	Peça/emb.
10186202	EPIC® H-BE 24 SCM 25-48	Macho	25 - 48	5
10187202	EPIC® H-BE 24 BCM 25-48	Fêmea	25 - 48	5

Última atualização (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16