

EPIC® H-B 16 TGH-RO

Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.

A carcaça de metal robusta com uma entrada de cabo direta e pinos para uma alavanca longitudinal está disponível em versões com ou sem suportes intermediários.

Info

Práticas nervuras para puxar confortavelmente o conector

Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E

Tipo alto: mais espaço no interior para o cabeamento



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

Vantagens

A carcaça que estabelece o padrão. Grande seleção de variadíssimos insertos

Mais espaço interior para a fiação

M40 housing extension on M50 with SKINTOP 53112083 possible (clamping range 27 - 35 mm)

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial

Tecnologia de luz e som

Indústria de plásticos

Última atualização (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TGH-RO

Características do produto

Tampa, tipo alto
Carretéis para alavanca individual
Entrada para cabo reta
Versões com/sem colar

Dados técnicos

| | |
|-----------------------|---|
| Classificação ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais |
| Classificação ETIM 6: | ID da classe ETIM 6.0: EC000437 Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais |
| Material: | Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza Alavanca: aço galvanizado Vedação: NBR |
| Tipo de proteção: | IP 65 (bloqueado) UL50 Tipo 12 (travado) |
| Testado pela VDE: | Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437 Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770 |
| Faixa de temperatura: | -40°C a +100°C, temporário até +125°C |

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® H-B 16 TGH-RO

| Código do Produto | Descrição do artigo | M | PG | Colar | Unidade de embalagem |
|--|---------------------|----|----|-------|----------------------|
| Carcaça H-B: tampa (entrada reta, pinos para alavanca individual, tipo alto) | | | | | |
| 70094200 | H-B 16 TGH-RO 21 | - | 21 | sim | 5 |
| 70094400 | H-B 16 TGH-RO 29 | - | 29 | sim | 5 |
| 79094200 | H-B 16 TGH-RO M25 | 25 | - | - | 5 |
| 79094400 | H-B 16 TGH-RO M32 | 32 | - | - | 5 |
| 79094600 | H-B 16 TGH-RO M40 | 40 | - | - | 5 |

Última atualização (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16