


## EPIC® H-B 48 TG

Carcaça de tipo H-B para 2 insertos.

A carcaça robusta e grande para dois insertos em um conector garante que a energia e os dados sejam obtidos de um único componente. Ela é adequada, por exemplo, para a utilização na indústria de plástico.



### Vantagens

A carcaça grande e robusta para dois insertos em um conector. Energia e dados em um conector

### Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial  
Indústria de plásticos

### Características do produto

Tampa  
Pinos para alavanca individual  
Entrada para cabo reto  
Versões com/sem colar

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000437

Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais

Material:

Carcaça:  
liga de alumínio cinza  
Alavanca: aço galvanizado  
Vedação: NBR

Tipo de proteção:

IP 65 (bloqueado)

Faixa de temperatura:

-40°C a +100°C, temporário até +125°C

## EPIC® H-B 48 TG

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## EPIC® H-B 48 TG

Código do Produto	Descrição do artigo	M	PG	Colar	Unidade de embalagem
Carcaça H-B: tampa (entrada reta, pinos para alavanca individual)					
10155000	H-B 48 TG 29	-	29	sim	1
10156000	H-B 48 TG 36	-	36	sim	1
10156200	H-B 48 TG 36	-	36	-	1
10157000	H-B 48 TG 42	-	42	sim	1
19155000	H-B 48 TG M32	32	-	-	1
19156000	H-B 48 TG M40	40	-	-	1
19157000	H-B 48 TG M50	50	-	-	1

Última atualização (21.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16