

## T 2288 Alicate de pressão

T 228: Alicate de prensagem para talões de cabo e juntas de contato, 10-25 mm<sup>2</sup>, perfil de crimpagem: hexagonal, testado de acordo com SEN 245010



### Vantagens

O travamento forçado garante uma prensagem completa  
Muito útil para técnicos de instalação elétrica no local  
Formato pequeno

### Âmbitos de aplicação

Para apertar conexões de cobre de 10 - 25 mm<sup>2</sup>  
Para pressionar os talões de cabo tubulares (KRT) e os conectores de extremidade

### Referências às normas / Aprovações

Testado de acordo com a norma SS-EN61238-1

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000168

Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Observação:

Perfil de crimpagem: hexagonal

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**T 2288 Alicata de pressão**

Código do Produto	Descrição do Produto	Para mm <sup>2</sup>	Perfil de crimpagem	Peso kg	Comprimento (mm)	Peça/emb.
61790961	T 2288	10 - 25	Sextavado	0,6	300	1

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16