


Luvas da extremidade do condutor isoladas

Luvas da extremidade do condutor com isolamento para montagem de quadro elétrico, codificação de cores DIN ou alemão, livre de halogênio

Info

Now with UL approval



Livre de halogênio

Vantagens

A abertura afunilada facilita a inserção no cordão.

O condutor é ligado ao colar de modo permanente pela técnica de crimpagem

Âmbitos de aplicação

Painéis de controle e fiação de equipamentos

Para cabos com categoria 2,5 e 6 condutores

Not suitable for solid conductors

Referências às normas / Aprovações

Todos as luvas da extremidade do condutor tipo DIN, de acordo com DIN 46228, Parte 4

Número de arquivo UL E507990, ver tabela

Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94 HB

Observação

From 16mm sleeve length (l2) 2x crimp

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

ETIM 5.0 Class-Description: Cable end sleeve

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000005

Descrição da classe ETIM 6.0: Luva da extremidade do condutor

Observação:

Livre de halogênio

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Luvas da extremidade do condutor isoladas

Material:	Cobre/polipropileno Superfície: estanhada
Faixa de temperatura:	-5°C a +105°C

Observação

K=pequeno; N=médio; HL=grande; L=extragrande; outros tamanhos e cores disponíveis a pedido

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

The manufacturing tolerance is +/- 0,4 mm.

Luvras da extremidade do condutor isoladas

Código do Produto	Descrição do Produto	Para mm ²	Certificação UL	Cor	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Dispositivo de crimpagem adequado	Peça/emb.
61721866	AHI N 0,25/6	0.25	não	azul claro	10,5	6	0,8	0,25	1,8	0,25	PEW 12.090	500
61721867	AHI L 0,25/8	0.25	não	azul claro	12,5	8	0,8	0,25	1,8	0,25	PEW 12.090	500
61721868	AHI N 0,34/6	0.34	não	turquesa	10,5	6	0,8	0,25	2	0,25	PEW 12.090	500
61721869	AHI L 0,34/8	0.34	não	turquesa	12,5	8	0,8	0,25	2	0,25	PEW 12.090	500
61801580	AHI DIN K 0,5/6	0.5	sim	branco	11,5	6	1,1	0,15	2,5	0,25	PEW 12.090	500
61801590	AHI DIN N 0,5/8	0.5	sim	branco	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25	PEW 12.090	500
61801600	AHI DIN HL 0,5/10	0.5	sim	branco	15,5	10	1,1	0,15	2,5	0,25	PEW 12.090	500
61721871	AHI N 0,5/8	0.5	não	laranja	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25	PEW 12.090	500
61801620	AHI DIN K 0,75/6	0.75	sim	cinza	12	6	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61801630	AHI DIN N 0,75/8	0.75	sim	cinza	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61801640	AHI DIN HL 0,75/10	0.75	sim	cinza	16	10	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61801650	AHI DIN L 0,75/12	0.75	sim	cinza	18	12	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61721880	AHI N 0,75/8	0.75	não	branco	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61801660	AHI DIN K 1/6	1	sim	vermelho	12,5	6	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61801670	AHI DIN N 1/8	1	sim	vermelho	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61801680	AHI DIN HL 1/10	1	sim	vermelho	16,5	10	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61801690	AHI DIN L 1/12	1	sim	vermelho	18,5	12	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61721890	AHI N 1/8	1	não	amarelo	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61801700	AHI K 1,5/6	1.5	sim	preto	12,5	6	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61801710	AHI DIN N 1,5/8	1.5	sim	preto	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61801720	AHI DIN HL 1,5/10	1.5	sim	preto	16,5	10	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

Luvas da extremidade do condutor isoladas

Código do Produto	Descrição do Produto	Para mm ²	Certificação UL	Cor	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Dispositivo de crimpagem adequado	Piça/emb.
61801730	AHI DIN L 1,5/18	1.5	sim	preto	24,5	18	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61721900	AHI N 1,5/8	1.5	não	vermelho	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61721910	AHI HL 1,5/10	1.5	não	vermelho	16,5	10	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61746720	AHI L 1,5/18	1.5	não	vermelho	24,5	18	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61801750	AHI DIN N 2,5/8	2.5	sim	azul	15	8	2,3	0,15	4,2	0,3	PEW 12.090	500
61801760	AHI DIN HL 2,5/12	2.5	sim	azul	19	12	2,3	0,15	4,2	0,3	PEW 12.090	500
61801770	AHI DIN L 2,5/18	2.5	sim	azul	25	18	2,3	0,15	4,2	0,3	PEW 12.090	500
61801780	AHI DIN N 4/10	4	sim	cinza	17,5	10	2,9	0,2	4,8	0,3	PEW 12.090	500
61801790	AHI DIN HL 4/12	4	sim	cinza	20	12	2,9	0,2	4,8	0,3	PEW 12.090	500
61801800	AHI DIN L 4/18	4	sim	cinza	26	18	2,9	0,2	4,8	0,3	PEW 12.090	100
61801810	AHI DIN N 6/12	6	sim	amarelo	20	12	3,6	0,2	6,2	0,3	PEW 12.090	100
61801820	AHI DIN L 6/18	6	sim	amarelo	25	18	3,6	0,2	6,2	0,3	PEW 12.090	100
61721940	AHI N 6/12	6	não	preto	20	12	3,6	0,2	6,2	0,3	PEW 12.090	100
61721950	AHI L 6/18	6	não	preto	26	18	3,6	0,2	6,2	0,3	PEW 12.090	100
61801830	AHI DIN N 10/12	10	sim	vermelho	21	12	4,6	0,2	7,5	0,3	PEW 12.091	100
61801840	AHI DIN L 10/18	10	sim	vermelho	27	18	4,6	0,2	7,5	0,3	PEW 12.091	100
61721960	AHI N 10/12	10	não	marfim	21	12	4,6	0,2	7,5	0,3	PEW 12.091	100
61721970	AHI L 10/18	10	não	marfim	27	18	4,6	0,2	7,5	0,3	PEW 12.091	100
61801850	AHI DIN N 16/12	16	sim	azul	23	12	6	0,2	8,8	0,4	PEW 12.091	100
61801860	AHI DIN L 16/18	16	sim	azul	29	18	6	0,2	8,8	0,4	PEW 12.091	100
61721980	AHI N 16/12	16	não	verde	23	12	6	0,2	8,8	0,4	PEW 12.091	100
61721990	AHI L 16/18	16	não	verde	29	18	6	0,2	8,8	0,4	PEW 12.091	100
61801870	AHI DIN N 25	25	sim	amarelo	29	16	7,5	0,2	11	0,5	PEW 12.091	50

Luvas da extremidade do condutor isoladas

Código do Produto	Descrição do Produto	Para mm ²	Certificação UL	Cor	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Dispositivo de crimpagem adequado	Peça/emb.
	25/16											
61801890	AHI DIN L 25/22	25	sim	amarelo	35	22	7,5	0,2	11	0,5	PEW 12.091	50
61746770	AHI N 25/16	25	não	marrom	29	16	7,5	0,2	11	0,5	PEW 12.091	50
61746780	AHI L 25/22	25	não	marrom	35	22	7,5	0,2	11	0,5	PEW 12.091	50
61801900	AHI DIN N 35/16	35	sim	vermelho	30	16	8,5	0,2	12,5	0,5	PEW 12.331	50
61801920	AHI DIN L 35/25	35	sim	vermelho	39	25	8,5	0,2	12,5	0,5	PEW 12.331	50
61746790	AHI N 35/16	35	não	bege	30	16	8,5	0,2	12,5	0,5	PEW 12.331	50
61746800	AHI L 35/25	35	não	bege	39	25	8,5	0,2	12,5	0,5	PEW 12.331	50
61801930	AHI DIN N 50/20	50	sim	azul	36	20	10,5	0,3	15	0,6	PEW 12.331	50
61801940	AHI DIN L 50/25	50	sim	azul	41	25	10,5	0,3	15	0,6	PEW 12.331	50
61801950	AHI N 70/20	70	não	amarelo	37	20	12,7	0,4	16	0,6	PEW 12S.093	25
61801960	AHI L 70/27	70	não	amarelo	44	27	12,7	0,4	16	0,6	PEW 12S.093	25
61801970	AHI N 95/25	95	não	vermelho	44	25	14,7	0,4	18	0,6	PEW 12S.094	25
61801980	AHI N 120/27	120	não	azul	48	27	16,7	0,5	21	0,7	-	25
61801990	AHI N 150/32	150	não	amarelo	58	32	19,5	0,5	23	1	-	25