

Terminação Push-in EPIC® H-BE 48

Os insertos padrões aprovados para fácil montagem

O inserto padrão com terminal de parafuso, terminal de crimpagem, terminal de mola ou fixação push-in é adequado, por exemplo, para a engenharia mecânica.

Info

Versão Push-In - tecnologia de conexão rápida e fácil sem uso de ferramentas

Versão com de parafuso, de crimpar, de compressão e Push-In - combinados livremente

Inserto multifuncional para aplicações versáteis



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Trilho



Tempo de montagem



Robusto



Resistente a temperatura



Vantagens

A inserção de condutores com terminais em insertos Push-In oferece uma montagem segura e economia de tempo, sem quaisquer ferramentas

Última atualização (23.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Terminação Push-in EPIC® H-BE 48

Fácil desmontagem e inserção de fios, pressionando o botão laranja

Soquete de teste para ponta de teste padrão 2 mm para facilitar o teste de insertos push-in

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

A estabelecida série EPIC® H-BE se caracteriza pela possibilidade de aplicação perante tensões e forças de corrente elevadas, assim como por uma elevada confiabilidade.

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Indústria de plásticos

Tecnologia de luz e som

Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Class-ID ETIM 5.0: EC000438

Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000438

Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais

Tensão nominal em V:

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Tensão nominal de impulso:

6 kV

Corrente nominal em A:

IEC: 16 A

UL: 13 A

CSA: 13 A

Pollution degree:

3

Inflamabilidade:

UL94 V-0

Resistência de contato:

< 2 mOhm

Contatos:

Liga de cobre banhado a prata rígida

Números de contatos:

48 + PE

Terminação do cabo:

Terminação Push-In: 0.14 - 2.5mm²

Comprimento de decapagem (mm):

10

Material:

Poliamida PA

Ciclos de operação mecânica:

500

Certificações:

Testado conforme UL:

Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura:

-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Terminação Push-in EPIC® H-BE 48

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Proteção do fio	Número de contatos operacionais	Peça/emb.
Terminação Push-in EPIC® H-BE 48					
44423210	EPIC® H-BE 24 SP 25-48	Macho	sim	25 - 48	5
44423211	EPIC® H-BE 24 BP 25-48	Fêmea	sim	25 - 48	5

Terminação Push-in EPIC® H-BE 48

