

SKINDICHT® BL-M ATEX

SKINDICHT® BL-M ATEX, nickel plated brass blind plugs, high degree of protection & cold impact resistance, for mobile applications in offshore



Resistente à corrosão



Robusto



Segurança



Resistente a temperatura

Vantagens

Elevado grau de proteção
Resistência a impactos a frio

Âmbitos de aplicação

Aparelho do grupo II / Categoria 2G+1D
Dispositivos, máquinas e equipamentos
Para aplicações Offshore e em embarcações
Indústria química e petroquímica

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo
rosqueado

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BL-M ATEX

Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000032 Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Certificações:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0029X
Material:	Corpo: latão niquelado O-Ring: NBR
Ensaio:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Tipo de proteção:	IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura:	-30 °C até +90 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SKINDICHT® BL-M ATEX

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	SW wrench size mm	Thread length D mm	Ø externo mm	Emb.
SKINDICHT® BL-M ATEX					
52103103	M 12 x 1,5	16	5	17.8	50
52103113	M 16 x 1,5	20	5	22.0	50
52103123	M 20 x 1,5	24	6	26.4	50
52103133	M 25 x 1,5	29	7	31.9	50
52103143	M 32 x 1,5	36	8	39.6	25
52103153	M 40 x 1,5	45	8	49.5	25
52103163	M 50 x 1,5	54	9	59.0	10
52103173	M 63 x 1,5	67	10	73.5	10