

SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, brass blind plugs for closing pre-threaded holes, assembling with screwdriver



Resistente à corrosão



Robusto



Segurança



Resistente a temperatura

Vantagens

Withstands temperatures up to +200 °C.

Simple assembly by using a slotted screwdriver.

Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

Âmbitos de aplicação

For closing an unoccupied metric threaded hole on the housing.

Withstands high chemical and mechanical stress.

Características do produto

Montagem com chave de fenda

Referências às normas / Aprovações

Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

Última atualização (11.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BL-M

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000032 Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Certificações:	UL File E79903
Sob pedido:	Fitted with FKM O-ring (-20 °C to +200 °C)
Material:	Corpo: latão niquelado O-Ring: NBR
Tipo de proteção:	IP 54 IP 68 (with O-ring)
Faixa de temperatura:	With O-ring: -20 °C to +100 °C Without O-ring: -60 °C to +200 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINDICHT® BL-M

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Ø externo mm	Peça/emb.
SKINDICHT® BL-M					
52103100	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103110	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103120	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103130	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103140	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103150	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25
52103160	M 50 x 1,5	15.0	9	54.0	10
52103170	M 63 x 1,5	16.0	10	70.0	10
52103190	M 75 x 1,5	17.0	11	80.0	1
52103100LF	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103110LF	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103120LF	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103130LF	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103140LF	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103150LF	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25
52103160LF	M50x1,5	15.0	9	54.0	10
52103170LF	M63x1,5	16.0	10	70.0	10
52103190LF	M75x1,5	17.0	11	80.0	1
SKINDICHT® BL-M com O-Ring					
52103105	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103115	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103125	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103135	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103145	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103155	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25
52103165	M 50 x 1,5	15.0	9	54.0	10
52103175	M 63 x 1,5	16.0	10	70.0	10
52103105LF	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103115LF	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103125LF	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103135LF	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103145LF	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103155LF	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25



SKINDICHT® BL-M

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Ø externo mm	Peça/emb.
52103165LF	M 50 x 1,5	15.0	9	54.0	10
52103175LF	M63x1,5	16.0	10	70.0	10
52103195LF	M75x1,5	17.0	11	80.0	1

SKINDICHT® BL-M

