


Quadros múltiplos EPIC® MH 10

Elevada flexibilidade devido à combinação aleatória de insertos em um conector

Info

Sistema de conector modular, plugável com o padrão do mercado

Sistema de quadro para os módulos



Engenharia de máquinas e instalações



Trilho



Energia Solar



Energia Eólica



Tempo de montagem

Vantagens

Quadros múltiplos para suporte de módulos de terceiros e próprios

Sistema EPIC® MH é plugável com o padrão do mercado

A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Conexão PE de 1 mm² a 6 mm² com luva da extremidade do condutor, 10 mm² com adaptador

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Indústria robótica

Engenharia industrial

Energia renovável

Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Quadros múltiplos EPIC® MH 10

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC002641 Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Material:	Zinco fundido
Ciclos de operação mecânica:	500
Faixa de temperatura:	-40°C +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Quadros múltiplos EPIC® MH 10

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Slots	Peça/emb.
44423236	EPIC® MHS 10 R (A, B, C)	Macho	3	10
44423237	EPIC® MHB 10 R (a, b, c)	Fêmea	3	10